Ficha técnica de producto

Artículo Nº 93.421.4653.1

Conector de empotrar BST14I2L B1 PB02

gesis® NV Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 2, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Azul pastel, grado de protección (ip) IP20, componente empotrado Conexión soldada, ángulo del conector Cuadrado, codificación del polo 1+, 2-, codificación mecánica Sí, material de la carcasa Poliamida, libre de halógenos Sí, carga calorífica 0,013 kWh/St, material del contacto CuBe, superficie final Dorado, grado de polución 2, tensión de cortocircuito 0,8 kV, longitud 26 mm, altura 11,75 mm, anchura 13 mm



Artículo Nº	93.421.4653.1
EAN	4015573768727
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	3 A
Tensión Asignada	50 V
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Sí
Tensión de cortocircuito	0,8 kV
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Azul pastel
Codificación del polo	1+, 2-
Color del adaptador (si existe)	Negro

Datos de conexión

Terminaciones por polo	1

Tipo

Tipo	Hembra
Tipo de conexión	Conexión soldada
Ángulo del conector	Cuadrado
Grado de protección (IP)	IP20
Componente empotrado	Conexión soldada

Material


Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuBe
Carga calorífica	0,013 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Dorado


Dimensiones

Longitud	26 mm

Anchura	13 mm
Altura	11,75 mm

Dibujo técnico





These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part number	Farbe/colour
93.421.4653.1	pastellblau/schwarz - pastel blue/black
93.421.4653.0	pastellblau/weiss - pastel blue/ white

Bohrbild Buchse/Stecker
hole pattern female/male

M 2:1



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 5:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	2014	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		30.09.	Schmitt J.
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 93.421.4600.0 01K
Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: Typ BST1412LB1 PB02

Benennung/Title:
BUCHSENTEIL
FEMALE PART
Lötausführung-gewinkelt(90°)/solder-execution-bent