Data sheet del prodotto

Nr. Art. 00.710.1324.1

Cavo piatto dal modulo base 5G4+2x1,5 HF OS



Nr. Art.	00.710.1324.1
EAN	4049088354113
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Tensione nominale	600 V / 1.000 V
Corrente nominale	20 A
Codifica meccanica	sì

Dati tecnici

Sezione nominale conduttore	4 mm²
Tensione nominale UN	1000 V
Tensione nominale U0	600 V
Raggio di piegatura, statico	100 mm
Classe di infiammabilità	Eca
Categoria conduttore	Classe 5 = flessibile
Numero di conduttori	7
Isolamento conduttore	PE
Conduttore di terra	sì
Schermo	No
Materiale della guaina	Composto poliolefinico
Colore della guaina	Nero
Ritardante di fiamma	according to DIN 60332-1-2
Privo di alogeni sec. EN 60754-12	sì
Larghezza cavo circa	36,9 mm
Altezza cavo ca.	6,3 mm
Temperatura ambiente min.	-15 °C
Temperatura ambiente Max	70 °C
Tensione nominale U0	600 V
Tensione nomale U	1000 V

Sezione nominale	1,5 mm²

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	4 mm²

Materiale

Privo di alogeni	sì
Carico di infiammabilità	1,735 kWh/m


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.569.7453.0	Clip di fissaggio FLATCABLE SCREW	
05.569.7553.0	Clip di fissaggio FLATCABLE NAIL	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
91.922.2453.0	Connettori GST15I2S S1 ZF1 W PB01	gesis® MINI Connettori, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 6 A, Diametro del cavo 3,4 - 5,5 mm, Colore della codifica / inserto Blu plastello
92.050.1553.1	Adattatore per cavo piatto GST18I5A S1 F7 SW	
92.031.5453.1	Adattatore per cavo piatto GST18I3I B1H F7V SW	
92.051.5453.1	Adattatore per cavo piatto GST18I5I B1H F7V SW	
91.020.5453.0	Adattatore per cavo piatto GST15I2A SI	
91.021.5453.0	Adattatore per cavo piatto GST15I2I B1H PB02	
92.051.5653.0	Adattatore per cavo piatto GST18I5I B1H F7V PB02	
06.562.9753.0	Terminale di chiusura del cavo GESIS NRG 5+2	

Disegno tecnico



Bedruckung/printing:


Metermarkierung 00000M-99999M
length marking every meter

alle 500mm/every 500mm:

WIELAND - gesis NRG BASIC +SIGNAL

5G4mm²+2x1,5mm²

LSOH fire class Yyy
Teilenummer/part number
0,6 / 1KV KSG ◁VDE-REG 8848▷ CE
Fertigungsdatum/manufacturing date KWJJ



Leitung/wire: 5x4mm²
Kupferleiter, blank, 0,15mm feindrähtig nach IEC60228 Klasse 6
copper wire, pure, 0,15mm fine stranded according to IEC60228 class 6
Bus: 2x1,5qmm
verzinnte Kupferlitze, flexibel gemäß VDE 0295, IEC 60228 Klasse 5
tinned copper wire, flexible according VDE 0295, IEC 60228 class 5

Teilenummer part number	Mantelfarbe colour	Brandschutzklasse Yyy fire protection classification Yyy	Bedruckungsfarbe colour of printing
00.710.1324.1	schwarz, RAL 9005	Eca	weiß

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	08.06.2021	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. 00.710.1324.1 13K

Index -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Off./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type gesisNRG

Benennung/Title

FLACHLEITUNG

gesis system 7-polig/7 poles
5G4qmm + 2x1,5qmm LSOH

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft. Ausschließlich Prüfmaße Nur die gekennzeichneten Maße sind nur für interne Zwecke gültig.

These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Only the marked dimensions are valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. This document, use and communication of its contents not permitted unless expressly authorized. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Violations oblige to compensation. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. All rights reserved for the granting of a patent or the registration of a utility model. Copyright reserved. Jede Verfügungsbefugnis wie Kopier- und Weitergaberecht beim Dritten. Any disposal rights, such as copying and passing on to third parties.

00_710_1324_1_13K_1 CADW5505 Hollet 2021-06-08T14:04:20 1.000

01-QU-RD-32/21