Data sheet del prodotto

Nr. Art. 06.562.4353.0


Terminale di chiusura del cavo GESIS NRG 5+2





Nr. Art.	06.562.4353.0
EAN	4049088357503
Quantità per ordine	10 Pezzo


Approvazioni

Disegno tecnico










Leitungsende nach BA001023 vorbereitet
prepare the cable end acc. to BA001023

1:2



Technische Daten / Technical data	
Bemessungsspannung Netz Rated voltage	250 / 400 V
Bemessungsspannung Bus Rated voltage bus	50 V
Bemessungsstrom Rated current	20 A
Schutzklasse Protection class	I
Schutzart Protection type	IP40
Verschmutzungsgrad Pollution degree	3

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material: PA 66 nature

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	28.05.2018	Schiller
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 06.562.4353.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Bennenung/Title: Endstueck 5+2-Polig
für Flachleitung
end cap 5+2-pin for cable

wieland
www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung / Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.