Data sheet del prodotto

Nr. Art. 00.710.0323.7

# Cavo piatto dal modulo base 5G2,5+2x1,5 HF SC



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 00.710.0323.7 |
| EAN | 4049088312380 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale | 600 V / 1.000 V |
| Corrente nominale | 20 A |
| Codifica meccanica | sì |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Sezione nominale conduttore | 2,5 mm² |
| Tensione nominale UN | 1000 V |
| Tensione nominale U0 | 600 V |
| Raggio di piegatura, statico | 100 mm |
| Classe di infiammabilità | Eca |
| Categoria conduttore | Classe 5 = flessibile |
| Numero di conduttori | 7 |
| Isolamento conduttore | PE |
| Conduttore di terra | sì |
| Schermo | sì |
| Materiale della guaina | Polyolefin |
| Colore della guaina | verde |
| Antifiamma | according to DIN 60332-1-2 |
| Privo di alogeni sec. EN 60754-12 | sì |
| Larghezza cavo circa | 36,9 mm |
| Altezza cavo ca. | 6,3 mm |
| Temperatura ambiente min. | -15 °C |
| Temperatura ambiente Max | 70 °C |
| Tensione nominale U0 | 600 V |
| Tensione nomale U | 1000 V |

| | |
|---|---|
| Sezione nominale | 1,5 mm² |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Sezione nominale conduttore | 2,5 mm² |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Carico di infiammabilità | 1,635 kWh/m |

## Montaggio

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 93.422.0553.1 | Connettori BST14I2F S1 ZR1 S MGN01 | gesis® NV Connettori, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Diametro del cavo 5,5 - 6,5 mm, Colore della codifica / inserto verde |
| 92.050.1553.1 | Adattatore per cavo piatto GST18I5A S1 F7 SW | |
| 92.031.5453.1 | Adattatore per cavo piatto GST18I3I B1H F7V SW | |
| 92.051.5453.1 | Adattatore per cavo piatto GST18I5I B1H F7V SW | |
| 93.420.5453.0 | Adattatore per cavo piatto BST14I2A SI | |
| 93.421.5453.0 | Adattatore per cavo piatto BST14I2I B1HZB GN01 | |
| 06.562.4353.0 | Terminale di chiusura del cavo GESIS NRG 5+2 | |