Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.050.1653.0

Adattatore per cavo piatto GST18I5A S1 F7 PB



Nr. Art.	92.050.1653.0
EAN	4049088287053
Quantità per ordine	5 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Grado di protezione (IP)	IP40
Codifica meccanica	sì
Marcatura del polo	L, N, PE, D1, D2
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Colore della custodia	Nero
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)

Dati tecnici

Corrente nominale	20 A
Numero di poli	5
Grado di protezione (IP)	IP40
Esecuzione	Alimentatore centrale
Tipo di circuito integrato	senza
Tipo di attacco connettore tondo	attacco a vite
Sezione cavo flessibile con puntalini	2,5 mm² - 4 mm²
Sezione cavo rigido	2,5 mm² - 6 mm²
Marcatura del polo	L, N, PE, D1, D2
Codifica meccanica	sì
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Colore della custodia	Nero
trasparente	No
Dispositivo di bloccaggio	Staffa centrale
Resistenza contatti max	100 °C
Carico di infiammabilità	0,757 kWh/St
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Scelta fase	No
Lunghezza	108,5 mm
Altezza	47,6 mm
larghezza	61 mm

Lunghezza sguainatura	100 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	6 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile max.	4 mm²
Sezione cavo flessibile	2,5 mm²
Tipo di attacco del cavo tondo	attacco a vite
Lunghezza sguainatura	100 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Alimentatore centrale

Materiale

Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,757 kWh/St


Dimensioni


Lunghezza	108,5 mm
larghezza	61 mm
Altezza	47,6 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.502.5910.0	Punta per cacciavite TX 10x50	
06.502.6000.0	Cacciavite TX10	
99.681.0000.0	Valigetta campionatura GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

Disegno tecnico







M/scale 1:2

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed
1.Verwendung: First Use: -	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material		2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.050.1653.0 01K	Index a
	/		Farbe/colour:		gezeichnet drawn	21.01.	Ritter		
	/	Maßstab/Scale 1:1	pastellblau/pastel blue		geprüft checked	-	-		
	/				Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³		Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
	/				Type	Benennung/Title			
a	13.05.2015/	wieland www.wieland-electric.com			GST1815A SI F7 PB	ANSCHLUSSDOSE junction box 5-p. f. Flachbandleitung/5 pole f. flat conductor			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision									

920501653001K_2 CADW3034 HoffmannT 2015-05-13T10:57:01 1.000

QU-MEE-01/14 -