


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 25.394.3253.0

Pin strip PCB 8113 S / 2 S OB



Nr. Art.	25.394.3253.0
EAN	4015573201156
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Passo	5 mm
Tipo di attacco	Attacco a saldare
Processo a saldare	Saldatura a onda
Imballo	Scatola
Numero di poli	2
Numero di piani	1
Siglatura	No
Fissaggio	senza
Direzione di inserzione rispetto al c.s.	45°

Dati tecnici

Corrente nominale	12 A
Categoria di sovratensione I	1000 V
Categoria di sovratensione II	400 V
Categoria di sovratensione III	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV

Dati tecnici UL/CSA

Tensione UL	300 V
Field wiring di corrente	15 A
Factory wiring di corrente	15 A
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	15 A

Altro

Tipo di materiale isolante	Termoplastico
----------------------------	---------------

Colore	grigio
Altezza	14,6 mm
Lunghezza	11,2 mm
Profondità	16 mm
Materiale contatto base	CuZn
Materiale contatto superficie	Sn

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
25.220.3253.0	Presa PCB 8113 B / 2 TOP OB	
25.220.0253.0	Presa PCB 8113 B / 2 TOP	
01.060.3253.0	Presa PCB 8113 BK / 2 OB	
01.060.0253.0	Presa PCB 8113 BK / 2	
25.320.3253.0	Presa PCB 8113 B / 2 OB	
25.320.0253.0	Presa PCB 8113 B / 2	
25.325.3253.0	Presa PCB 8113 B / 2 VR OB	
25.325.0253.0	Presa PCB 8113 B / 2 VR	
25.326.3253.0	Presa PCB 8113 B / 2 VL OB	
25.326.0253.0	Presa PCB 8113 B / 2 VL	
25.820.3253.0	Presa PCB 8113 BFK / 2 TOP OB	
25.820.0253.0	Presa PCB 8113 BFK / 2 TOP	