Data sheet del prodotto

Nr. Art. 00.712.0303.7

Cavo piatto dal modulo base 5G2,5MM² PVC GN



Nr. Art.	00.712.0303.7
EAN	4049088299926
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Isolamento conduttore	PVC
Marcatura conduttore	Colore
Numero di conduttori	5
Antifiamma	according to DIN 60332-1-2
Categoria conduttore	Classe 6 = molto flessibile
Schermo	No
Conduttore di terra	sì
Larghezza cavo circa	24 mm
Altezza cavo ca.	6,3 mm
Colore della guaina	verde
Materiale della guaina	PVC
Classe fuoco	Eca

Dati tecnici

Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Tensione nominale UN	1000 V
Tensione nominale U0	600 V
Raggio di piegatura, statico	100 mm
Classe fuoco	Eca
Categoria conduttore	Classe 6 = molto flessibile
Numero di conduttori	5
Isolamento conduttore	PVC
Conduttore di terra	sì
Schermo	No
Materiale della guaina	PVC

Colore della guaina	verde
Antifiamma	according to DIN 60332-1-2
Privo di alogeni sec. EN 60754-12	No
Larghezza cavo circa	24 mm
Altezza cavo ca.	6,3 mm
Temperatura ambiente min.	-15 °C
Temperatura ambiente Max	70 °C
Tensione nominale U0	600 V
Tensione nomale U	1000 V

Materiale

Privo di alogeni	No
Classe di infiammabilità	1,325 kWh/m

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
F0.000.0051.9	Forbici per cavo podis/gesis	
05.562.3000.0	Clip di fissaggio Befestigungsschelle	
06.562.0653.0	Terminale di chiusura del cavo GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
95.300.0600.0	Forbici per cavo GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
99.681.0000.0	Valigetta campionatura GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	


Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
92.050.1553.1	Adattatore per cavo piatto GST18I5A S1 F7 SW	
92.031.5453.1	Adattatore per cavo piatto GST18I3I B1H F7V SW	
92.051.5453.1	Adattatore per cavo piatto GST18I5I B1H F7V SW	
06.562.0653.0	Terminale di chiusura del cavo GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

Disegno tecnico

Querschnitt/wire size: 5x2,5mm²

Kupferleiter, blank,0,15mm feindrähtig nach IEC60228 Klasse 6
copper wire, pure, 0,15mm fine stranded according to IEC60228 class 6





Bedruckung/printing:

Metermarkierung 00000M-99999M
length marking every meter

alle 500mm /every 500mm:
WIELAND - gesis® NRG BASIC
5G2,5mm²+2x1,5mm²
PVC fire class Eca
Teilenummer: siehe Tabelle
part number: see table
0,6/1KV KSG ⊲VDE-REG 8847⊳ CE
Fertigungsdatum KK/JJ
manufacturing date

Beispiel/example: 00.712.0303.1





Teilenummer part-no.	Farbe colour
00.712.0303.1	schwarz / black RAL 9005
00.712.0303.3	grau / grey RAL 7035
00.712.0303.7	grün / green RAL 6018

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

Vol. mm³ Off./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	27.05.2015	Schmitt J.
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No. 00.712.0303.3 01K Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a.	234.10.2018 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Bennenung/Title

FLACHLEITUNG
gesis System
5G2,5mm PVC
FLAT CABLE

QU-MEE-01/14 a

Schmitt_00_712_0303_3_01K-AAdwg | _main_2 CADW4032 Schmitt 2018-10-24T11:16:06 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig