
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 93.432.2353.0

Connettore da pannello BST14I3F S1 R WS

gesis® NV Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Bianco, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Snap-in, Direzione plug-in diritto, Sezione cavo rigido 0,25 mm² - 0,75 mm², Marcatura del polo 1+, 2-, Codifica meccanica sì, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,03 kWh/St, Materiale del contatto CuBe, Trattamento superficie Dorato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 0,8 kV, Lunghezza 26 mm, Altezza 11,75 mm, larghezza 13 mm



Nr. Art.	93.432.2353.0
EAN	4015573480599
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	1+, 2-

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	0,75 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,25 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	9 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a molla
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP20
Spessore della custodia (min.)	0,5 mm
Spessore della custodia (max)	1,5 mm
Tipo di componente installato	Snap-in

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuBe

Carico di infiammabilità	0,03 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Dorato

Dimensioni

Lunghezza	26 mm
larghezza	13 mm
Altezza	11,75 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
07.425.8453.0	Copertura BST14/GST15i2/RJ45 WS	

Disegno tecnico

