Data sheet del prodotto

Nr. Art. 94.425.1093.9

Cavo preconfezionato BST14I2KFB- 50Z 10PB02

gesis® NV Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo L03Z1Z1-U, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello



Nr. Art.	94.425.1093.9
EAN	4015573803152
Quantità per ordine	150 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Resistenza di contatto	34,6 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Marcatura dei poli	1+, 2-
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	0,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP20
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	21 mm
Preparazione del terminale cavo	spelatura
Tipo di cavo	L03Z1Z1-U
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo max.	4,8 mm
Tipo di cavo	Presa - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Connettore BST14i2
Esecuzione lato 2	Terminale libero


Materiale


Trattamento superficie	Dorato
Privo di alogeni	sì
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	0,139 kWh/St
Classe fuoco	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	1 m

Disegno tecnico





Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	L	Beispiel example	Typ type
94.425.XX93.9	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	94.425.1093.9 = 10dm /L= 1000mm	BST1412KFB- 50Z 10PB02
U4.425.XX93.9	XX in m-Schritten XX in m-steps	U4.425.1293.9 = 12 m /L=12000mm	BST1412KFB- 50Z X12PB02

ⓐ
ⓑ

2 Pole/2 poles

ⓐ

Pol pole	Aderfarbe conductor colour
+	rot/red
-	schwarz/black

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 2:1

	Tag/Date	Name
2005		
gezeichnet drawn	12.010	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 94.425.0293.9 01K Index c

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
c	16.07.2013/	
b	09.05.2007/	
a	18.04.2007/	

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

Niedervolt 50V-3A 0,5 qmm - halogenfrei Bu-fr.Ende
Starter lead female-free end halogen free

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

94425029390 1K_2 CADW3027 Dversion 2013-07-16T12:56:56 1.000