Data sheet del prodotto

Nr. Art. 93.421.0353.0

Connettore da pannello BST14I2F B1 R W GN01

gesis® NV Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto verde, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Snap-in, Direzione plug-in diritto, Sezione cavo rigido 0,25 mm² - 0,75 mm², Marcatura del polo 1+, 2-, Codifica meccanica sì, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,027 kWh/St, Materiale del contatto CuBe, Trattamento superficie Dorato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 0,8 kV, Lunghezza 29,9 mm, Altezza 19,6 mm, larghezza 19,6 mm



Nr. Art.	93.421.0353.0
EAN	4015573442597
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	verde
Marcatura del polo	1+, 2-
Colore dell'adattatore separato (se presente)	Bianco

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	0,75 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,25 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	9 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a molla
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP20
Spessore della custodia (min.)	0,5 mm
Spessore della custodia (max)	1,5 mm
Tipo di componente installato	Snap-in

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì

Materiale del contatto	CuBe
Carico di infiammabilità	0,027 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Dorato


Dimensioni


Lunghezza	29,9 mm
larghezza	19,6 mm
Altezza	19,6 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
07.425.8453.0	Copertura BST14/GST15i2/RJ45 WS	

Disegno tecnico







Gehäuseausschnitt
Materialstärke
0.5-1.5mm
Section of housing
Material thickness:
0.5-1.5mm

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile.-Nr. part no.	Typ type	Farbe colour
93.421.0353.0	BST14I2F B1 R W GN01	weiß,white
93.421.0353.1	BST14I2F B1 R S GN01	schwarz,black

Freitoleranz noch DIN -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Maßstab 2:1
Werkstoff und Oberfläche:

	2004	Tag	Name
Entworfen		19.07.	Schmitt J.
Geprüft		-	-
Normgepr.		-	-

Zeichnung Nr. T 93.421.0353.0 01K
Index
Ersatz für: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
BUCHSENTEIL_SNAP_IN
Female connector /Snap in, Spring loaded

Buchstabe | Datum / Blatt
Änderung

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1

934210353001K_4 CADW228 Schmitt 2004-07-20T09:02:02 1.000