


Ficha técnica de producto

Artículo N° 25.334.3253.0

Conector PCB macho 8113 S E / 2 G OB



Artículo N°	25.334.3253.0
EAN	4015573188372
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

número de espacios	5 mm
Tipo de conexión	Conexión soldada
Proceso de soldadura	Soldadura por onda
Empaquetado	Cartón
Número de polos	2
Número de pisos	2
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso	90°

Datos técnicos

Corriente Asignada	10 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV

Datos técnicos UL/CSA

Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	15 A
Corriente factory wiring	15 A
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	10 A

Otros

Material de aislamiento	Termoplástico
-------------------------	---------------

Color	Gris
Altura	22 mm
Longitud	12,5 mm
Profundidad	23,3 mm
Material del conector base	CuZn
Material de la superficie del conector	Sn

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
25.220.3253.0	Conector PCB 8113 B / 2 TOP OB	
25.220.0253.0	Conector PCB 8113 B / 2 TOP	
01.060.3253.0	Conector PCB 8113 BK / 2 OB	
01.060.0253.0	Conector PCB 8113 BK / 2	
25.320.3253.0	Conector PCB 8113 B / 2 OB	
25.320.0253.0	Conector PCB 8113 B / 2	
25.325.3253.0	Conector PCB 8113 B / 2 VR OB	
25.325.0253.0	Conector PCB 8113 B / 2 VR	
25.326.3253.0	Conector PCB 8113 B / 2 VL OB	
25.326.0253.0	Conector PCB 8113 B / 2 VL	
25.820.3253.0	Conector PCB 8113 BFK / 2 TOP OB	
25.820.0253.0	Conector PCB 8113 BFK / 2 TOP	