

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 27.336.1653.0

Conector PCB macho 8113 SEG / 16 / 32 W OB



Artículo Nº	27.336.1653.0
EAN	4015573999138
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Paso del conector	5 mm
Proceso de soldadura	Soldadura por onda
Empaquetado	Carton
Número de polos	32
Número de pisos	2
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso	180°

Datos técnicos

Corriente Asignada	10 A
Categoría de sobretensión I	400 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV

Datos técnicos UL/CSA

Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	10 A
Corriente factory wiring	10 A
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	10 A

Otros

Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Gris

Altura	22 mm
Longitud	82 mm
Profundidad	28,5 mm
Material del conector base	CuSn
Material de la superficie del conector	Sn

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
25.220.4653.0	Conector PCB 8113 B / 16 TOP OB	
25.220.1653.0	Conector PCB 8113 B / 16 TOP	
01.060.4653.0	Conector PCB 8113 BK / 16 OB	
01.060.1653.0	Conector PCB 8113 BK / 16	
25.320.4653.0	Conector PCB 8113 B / 16 OB	
25.320.1653.0	Conector PCB 8113 B / 16	
25.325.4653.0	Conector PCB 8113 B / 16 VR OB	
25.325.1653.0	Conector PCB 8113 B / 16 VR	
25.326.4653.0	Conector PCB 8113 B / 16 VL OB	
25.326.1653.0	Conector PCB 8113 B / 16 VL	
25.820.4653.0	Conector PCB 8113 BFK /16 TOP OB	
25.820.1653.0	Conector PCB 8113 BFK /16 TOP	

