

Ficha técnica de producto

Artículo Nº R1.400.0133.0

Set de switches transmisores-receptores STS 0133

Sensor RFID de seguridad, completamente codificado, Rearme automático, Distancia de actuación 8mm, Dimensiones LxWxH: 36 x 26 x 13 mm, Protección IP67, Longitud del cable 3m



Artículo Nº	R1.400.0133.0
EAN	4049088306310
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Apto para funciones de seguridad	Sí
Material de la carcasa	Plástico
Distancia de conmutación	8 mm
Número de salidas seguras con tensión	2
Tipo de conexión eléctrica	Cable
Longitud del cable	3 m
Distancia de conexión protegida	8 mm
Distancia de desconexión protegida	18 mm
Posible identificación de corto circuito/circuito cruzado	Sí
Grado de protección (IP)	IP67
Tipo de accionamiento	Transponder

Circuito de salida



Corriente máx. de said en salida protegida	400 mA
--	--------

Otros

Número de salidas seguras por semiconductor	2
---	---

Dimensiones


Anchura del sensor	36 mm
Altura del sensor	26 mm
Longitud del sensor	13 mm



Teile-Nr. / Part-No.	Anschluss / connection
R1.400.0110.0	M12-8
R1.400.0113.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0114.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0116.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0118.0	PVC cable - 20 m
R1.400.0130.0	M12-8
R1.400.0133.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0134.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0136.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0150.0	M12-8
R1.400.0153.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0154.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0156.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0120.0	M12-8
R1.400.0123.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0124.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0126.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0140.0	M12-8
R1.400.0143.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0144.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0146.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0160.0	M12-8
R1.400.0163.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0164.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0166.0	PVC cable - 10 m
R1.400.3110.0	Betätiger / actuator

Stecker / connector		
PIN	Farbe / colour	Funktion / function
1	BN	UB
2	WH	Sicherheitseingang 1 / safety input 1
3	BU	GND
4	BK	Sicherheitsausgang 1 / safety output 1
5	GY	Diagnoseausgang / diagnostic output
6	PK	Sicherheitseingang 2 / safety input 2
7	VT	Sicherheitsausgang 2 / safety output 2
8	OG	EDM/Start-Eingang / start input

Stecker / connector
Ansicht / view "A"



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
Maßstab/Scale		Werkstoff / Material		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
		2015 gezeichnet drawn geprüft checked Normgepr. Stand. check		10.11. Koetzner	
Datei / File: 043951_A01K.DCD		Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
③ 29.08.17 Index Datum / Blatt Date / Sheet		wieland www.wieland-electric.com		Type Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification Transponderschalter STS (quaderförmig) transponder switch STS (rectangular)	
Änderung / Revision					