
Ficha técnica de producto

Artículo Nº R1.190.1360.0

Sistema configurable de seguridad SP-COP2-ENI-M-C DC 24

samosPRO MOTION, 12 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4 entradas/salidas seguras configurables, 4 entradas seguras para MOTION, Puerto USB y Ethernet Industrial Profinet IO + Ethernet/IP + ModbusTCP, Conexión por Push-In



Artículo Nº	R1.190.1360.0
EAN	4049088563973
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Apto para funciones de seguridad	Sí
Número de interfaces industriales ethernet	1
Número de interfaces USB	1
Admite protocolo para EtherNet/IP	Sí
Admite protocolo MODBUS	Sí
Admite protocolo para PROFINET IO	Sí
Admite protocolo TCP/IP	Sí
SIL acorde a IEC 61508	3
Tipo de transmisión de datos	Series
Conectable en red	No
Erweiterbar	Sí
Programable	Sí
Entradas/ salidas configurables	Sí

Datos de conexión

Tipo de conexión eléctrica	conexión por cepo
Cabezales desmontables	Sí

Aplicación

Con cierre automático	Sí
Función de instalación de protección de trabajo sin contacto	Sí
Función selección de modo	Sí
Función parada de emergencia	Sí
Función de supervisión de contactos	Sí
Función de reinicio	Sí
Función de control de accesos	Sí

Función de confirmación de pulsador	Sí
Función de conexión a dos manos	Sí
Temporizador de retardo ON	Sí
Temporizador de retardo en OFF	Sí

Circuito de salida

Número de salidas	8
Corriente de salida	4 A
Protección contra cortocircuitos, salidas	Sí
Salida digital	Transistor
Tensión de salida mínima permitida	16,2 V
Tension de salida máx. permitida	30 V
Número de salidas digitales, integradas	8

Circuito de control

Mínima tensión nominal DC para controles	15,6 V
Tensión nominal DC máx. para controles	30 V
Número de entradas	16
Corriente de entrada (en el estado "1")	2,3 mA
Tensión permitida de entrada	30 V

Circuito de alimentación


Tensión nominal DC	24 V
Tensión de alimentación mín.	16,8 V
Tensión de alimentación máx.	30 V


Dimensiones


Profundidad	115 mm
Anchura	45 mm
Altura	96 mm

Dibujo técnico

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.







Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
R1.190.1220.0	SP-COP2-EN-C
R1.190.1260.0	SP-COP2-EN-M-C
R1.190.1320.0	SP-COP2-ENI-C
R1.190.1360.0	SP-COP2-ENI-M-C

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision	Maßstab/Scale	Werkstoff / Material	2023	Tag/Date	Name
					gezeichnet drawn	18.08.	Koetzner

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.190.1220.0 /01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 04158_B/R1.190.1120.0_01K.DCD

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type

Benennung / Title
Teilespezifikation / Component specification
Federkraftsteckblockklemme
samosPRO SP-COP2

01-QU-RD-31/21

2024-03-04 12:06:49 1.000