
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 25.330.3953.0

Conector PCB macho 8113 S / 9 G OB



Artículo Nº	25.330.3953.0
EAN	4015573185210
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

número de espacios	5 mm
Proceso de soldadura	Soldadura por onda
Empaquetado	Cartón
Número de polos	9
Número de pisos	1
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso	90°

Datos técnicos

Corriente Asignada	12 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV

Datos técnicos UL/CSA

Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	15 A
Corriente facotry wiring	15 A
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

Otros

Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Gris


Altura	12 mm
Longitud	46,4 mm
Profundidad	8,4 mm
Material del conector base	CuZn
Material de la superficie del conector	Sn

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
25.220.3953.0	Conector PCB 8113 B / 9 TOP OB	
25.220.0953.0	Conector PCB 8113 B / 9 TOP	
01.060.3953.0	Conector PCB 8113 BK / 9 OB	
01.060.0953.0	Conector PCB 8113 BK / 9	
25.320.3953.0	Conector PCB 8113 B / 9 OB	
25.320.0953.0	Conector PCB 8113 B / 9	
25.325.3953.0	Conector PCB 8113 B / 9 VR OB	
25.325.0953.0	Conector PCB 8113 B / 9 VR	
25.326.3953.0	Conector PCB 8113 B / 9 VL OB	
25.326.0953.0	Conector PCB 8113 B / 9 VL	
25.820.3953.0	Conector PCB 8113 BFK / 9 TOP OB	
25.820.0953.0	Conector PCB 8113 BFK / 9 TOP	

Dibujo técnico


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.





Schnitt A-A
section A-A

gezeichnete Ausführung: 8-polig
drawn version 8 poles



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Farbe/colour	.F
grau/grey	.0
schwarz/black	.1
grün/green	.7
orange	.9

ⓐ

Teile-Nr. part no.	Pol-zahl	L	l	Typ type	Teile-Nr. part no.	Pol-zahl	L	l	Typ type
25.330.3253.F	2	11,4	5	8113S/ 2G0B	25.330.4353.F	13	66,4	60	8113S/13G0B
25.330.3353.F	3	16,4	10	8113S/ 3G0B	25.330.4453.F	14	71,4	65	8113S/14G0B
25.330.3453.F	4	21,4	15	8113S/ 4G0B	25.330.4553.F	15	76,4	70	8113S/15G0B
25.330.3553.F	5	26,4	20	8113S/ 5G0B	25.330.4653.F	16	81,4	75	8113S/16G0B
25.330.3653.F	6	31,4	25	8113S/ 6G0B	25.330.4753.F	17	86,4	80	8113S/17G0B
25.330.3753.F	7	36,4	30	8113S/ 7G0B	25.330.4853.F	18	91,4	85	8113S/18G0B
25.330.3853.F	8	41,4	35	8113S/ 8G0B	25.330.4953.F	19	96,4	90	8113S/19G0B
25.330.3953.F	9	46,4	40	8113S/ 9G0B	25.330.5053.F	20	101,4	95	8113S/20G0B
25.330.4053.F	10	51,4	45	8113S/10G0B	25.330.5153.F	21	106,4	100	8113S/21G0B
25.330.4153.F	11	56,4	50	8113S/11G0B	25.330.5253.F	22	111,4	105	8113S/22G0B
25.330.4253.F	12	61,4	55	8113S/12G0B	25.330.5353.F	23	116,4	110	8113S/23G0B
					25.330.5453	24	121,4	115	8113S/24G0B

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	14.10.2005	Schmitt J.
geprüft / checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 25.330.3253.0 01K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	18.10.2019 /

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: 8113 S /
..G 0B

Bennenung/Title:
LP_GEHAEUSESTIFTLEISTE
Rastermaß 5 / pitch 5
PCB header

25_330_3253_0_01K-AA-dwg1_main_2 CADW4035 Lunz 2019-10-18T10:03:37 1.000

QU-MEE-01/14 a