Data sheet del prodotto

Nr. Art. 27.336.0753.0

Pin strip PCB 8113 SEG/ 7/14 W OB



Nr. Art.	27.336.0753.0
EAN	4015573999084
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Passo	5 mm
Processo a saldare	Saldatura a onda
Imballo	Scatola
Numero di poli	14
Numero di piani	2
Siglatura	No
Fissaggio	senza
Direzione di inserzione rispetto al c.s.	180°

Dati tecnici

Corrente nominale	10 A
Categoria di sovratensione I	400 V
Categoria di sovratensione II	400 V
Categoria di sovratensione III	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV

Dati tecnici UL/CSA

Tensione UL	300 V
Field wiring di corrente	10 A
Factory wiring di corrente	10 A
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	10 A

Altro


Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Colore	grigio

Altezza	22 mm
Lunghezza	37 mm
Profondità	28,5 mm
Materiale contatto base	CuSn
Materiale contatto superficie	Sn


Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
25.220.3753.0	Presa PCB 8113 B / 7 TOP OB	
25.220.0753.0	Presa PCB 8113 B / 7 TOP	
01.060.3753.0	Presa PCB 8113 BK / 7 OB	
01.060.0753.0	Presa PCB 8113 BK / 7	
25.320.3753.0	Presa PCB 8113 B / 7 OB	
25.320.0753.0	Presa PCB 8113 B / 7	
25.325.3753.0	Presa PCB 8113 B / 7 VR OB	
25.325.0753.0	Presa PCB 8113 B / 7 VR	
25.326.3753.0	Presa PCB 8113 B / 7 VL OB	
25.326.0753.0	Presa PCB 8113 B / 7 VL	
25.820.3753.0	Presa PCB 8113 BFK / 7 TOP OB	
25.820.0753.0	Presa PCB 8113 BFK / 7 TOP	

Disegno tecnico



gezeichnet:
27.336.0653.0



Lochbild/Layout

*) Lochbildtoleranz n.IEC 326 T3, sehr fein/
drill hole tolerances acc. to IEC 326 Part 3 very fine

Technische Daten
Technical Data

	VDE	UL	CSA
Bemessungsspannung V rated voltage	250	300	300
Bemessungsstrom A rated current	10	10	10
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 flamability rating UL 94 V-0			
Verschmutzungsgrad 3/Überspannungskategorie III pollution degree 3/overvoltage category III			

Kontaktbasismaterial contact basis material	CuSn4 F47
Diffusionssperre diffusion barrier	Cu 2-3µm
Kontaktoberfläche contact surface	Sn 4-6µm
Isoliermaterial insulating material	PBT

Teile-Nr. part no.	Typ type	Polzahl pole	L1	L2
27.336.0253.0	8113 SEG / 2 / 4 W OB	4	12	5
27.336.0353.0	8113 SEG / 3 / 6 W OB	6	17	10
27.336.0453.0	8113 SEG / 4 / 8 W OB	8	22	15
27.336.0553.0	8113 SEG / 5 / 10 W OB	10	27	20
27.336.0653.0	8113 SEG / 6 / 12 W OB	12	32	25
27.336.0753.0	8113 SEG / 7 / 14 W OB	14	37	30
27.336.0853.0	8113 SEG / 8 / 16 W OB	16	42	35
27.336.0953.0	8113 SEG / 9 / 18 W OB	18	47	40
27.336.1053.0	8113 SEG / 10 / 20 W OB	20	52	45
27.336.1153.0	8113 SEG / 11 / 22 W OB	22	57	50
27.336.1253.0	8113 SEG / 12 / 24 W OB	24	62	55
27.336.1353.0	8113 SEG / 13 / 26 W OB	26	67	60
27.336.1453.0	8113 SEG / 14 / 28 W OB	28	72	65
27.336.1553.0	8113 SEG / 15 / 30 W OB	30	77	70
27.336.1653.0	8113 SEG / 16 / 32 W OB	32	82	75
27.336.1753.0	8113 SEG / 17 / 34 W OB	34	87	80
27.336.1853.0	8113 SEG / 18 / 36 W OB	36	92	85
27.336.1953.0	8113 SEG / 19 / 38 W OB	38	97	90
27.336.2053.0	8113 SEG / 20 / 40 W OB	40	102	95
27.336.2153.0	8113 SEG / 21 / 42 W OB	42	107	100
27.336.2253.0	8113 SEG / 22 / 44 W OB	44	112	105
27.336.2353.0	8113 SEG / 23 / 46 W OB	46	117	110
27.336.2453.0	8113 SEG / 24 / 48 W OB	48	122	115

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document VU-TQM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff/Material	2002	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/	Farbe : grau , ähnl.RAL 7032	gezeichnet/drawn	30.06.	Bauer F	T 27.336.0253.0 01K	a
	/	colour :grey, sim. RAL 7032	geprüft/checked	-	-		
	/	Maßstab/Scale 2:1	Normgeprüft/Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
a	04.05.2006/	wieland Elektrische Verbindungen	Type 8113 SEG /./. W OB	Benennung/Title LP_STIFTLEISTE Rastermaß 5,00 PCB-Header pitch 5,00mm			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

OU-PEM-08/91

2736602530D1K_4 G4DW1044 Schnitt 2006-05-05T11:40:15 1.000