

Data sheet del prodotto

Nr. Art. R1.400.0114.0

Transponder switch set STS 0114

Interruttore transponder sicuro e attuatore, codificato, avvio automatico, distanza di commutazione 8 mm. misure LxPxA: 36 x 26 x 13mm, tipo di protezione IP6K9K (alloggiamento), con cavo lungh.5m



Nr. Art.	R1.400.0114.0
EAN	4049088305887
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Adatto per funzioni di sicurezza	sì
Materiale della custodia	Materiale plastico
Distanza di commutazione	8 mm
Numero di uscite di sicurezza a contatto	2
Tipo di connessione elettrica	Cavo
Lunghezza cavo	5 m
Distanza interruttore protetto ON	8 mm
Distanza interruttore protetto OFF	18 mm
Possibile identificazione di corto circuito	sì
Grado di protezione (IP)	IP67
Tipo di azionamento	Transponder

Circuito di uscita



Corrente max. in uscita sull'uscita di sicurezza	400 mA
--	--------

Altro

Numero di uscite di sicurezza a semiconduttori	2
--	---

Dimensioni


Larghezza del sensore	36 mm
Altezza del sensore	26 mm
Lunghezza del sensore	13 mm



Teile-Nr. / Part-No.	Anschluss / connection
R1.400.0110.0	M12-8
R1.400.0113.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0114.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0116.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0118.0	PVC cable - 20 m
R1.400.0130.0	M12-8
R1.400.0133.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0134.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0136.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0150.0	M12-8
R1.400.0153.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0154.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0156.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0120.0	M12-8
R1.400.0123.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0124.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0126.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0140.0	M12-8
R1.400.0143.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0144.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0146.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0160.0	M12-8
R1.400.0163.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0164.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0166.0	PVC cable - 10 m
R1.400.3110.0	Betaetiger / actuator

PIN	Farbe / colour	Funktion / function
1	BN	UB
2	WH	Sicherheitseingang 1 / safety input 1
3	BU	GND
4	BK	Sicherheitsausgang 1 / safety output 1
5	GY	Diagnoseausgang / diagnostic output
6	PK	Sicherheitseingang 2 / safety input 2
7	VT	Sicherheitsausgang 2 / safety output 2
8	OG	EDM/Start-Eingang / start input

Stecker / connector
Ansicht / view "A"



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
Maßstab/Scale		Werkstoff / Material		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
2015 gezeichnet drawn geprüft checked Normgepr. Stand. check		Tag/Date 10.11.		Name Koetzner	
Datei / File: 043951_A01K.DCD		Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
③ 29.08.17 Index Datum / Blatt Date / Sheet		wieland www.wieland-electric.com		Type Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification Transponderschalter STS (quaderfoermig) transponder switch STS (rectangular)	
Änderung / Revision					