Data sheet del prodotto

Nr. Art. R1.100.0613.0

Set interruttore magnete SMA 0613

Sensore di sicurezza e magnete, anti-manomissione, design rettangolare, misure LxPxA: 88x25x14mm, contatto NC/contatto NA, tipo di protezione: IP67, con cavo lungh.3m



Nr. Art.	R1.100.0613.0
EAN	4049088175404
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Adatto per funzioni di sicurezza	sì
Materiale della custodia	Materiale plastico
Numero di uscite di sicurezza a contatto	2
Tipo di connessione elettrica	Cavo
Lunghezza cavo	3 m
Tipo di custodia	Cuboide
Distanza interruttore protetto ON	4 mm
Distanza interruttore protetto OFF	16 mm
Possibile identificazione di corto circuito	sì
Grado di protezione (IP)	IP67
Tipo di azionamento	Magnet

Circuito di uscita

Corrente max. in uscita sull'uscita di sicurezza	200 mA
Corrente min. in uscita	5 mA
Min. tensione di alimentazione nominale DC	5 V
Max. tensione nominale di alimentazione con DC	48 V

Altro

Tipo di tensione	DC
Numero di uscite di sicurezza a semiconduttori	0
Tipo di uscita di commutazione	Altro


Dimensioni

Larghezza del sensore	25 mm
Altezza del sensore	14 mm
Lunghezza del sensore	88 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
R1.100.5004.0	Cavo di collegamento MB SMA 5004	Presa M8 per linea di collegamento, 4 poli, estremità aperta, lunghezza cavo: 5m
R1.100.5005.0	Cavo di collegamento MB SMA 5005	Presa M8 per linea di collegamento, 4 poli, estremità aperta, lunghezza cavo: 10m

Disegno tecnico



Teile-Nr. / Part-No.	Anschluss / connection
R1.100.0213.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0223.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0224.0	PVC cable - 5 m
R1.100.0226.0	PVC cable - 10 m
R1.100.0228.0	PVC cable - 20 m
R1.100.0233.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0236.0	PVC cable - 10 000 m
R1.100.0243.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0249.0	M12-8
R1.100.0613.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0623.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0626.0	PVC cable - 10 m

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance | CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First Use: | Blatt: Sheet:

Werkstoff / Material | Maßstab/Scale

	2015	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		26.05.	Koetzner
geprüft checked			
Normgepr. Stand. check			

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.100.0213.0 01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 028691_B01K.DCD

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
ⓑ	11.02.20	
ⓐ	11.11.15	

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung / Title: Teilespezifikation / Component specification
SMA Magnetschalter rechteckig / Machine safety switch, rectangular

Qu - PEE 12/92

R1_100_0213_001K_2 CADW4033 Koetzner 2020-02-28T08:27:49 1.000