
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 25.330.3253.0

Pin strip PCB 8113 S / 2 G OB



Nr. Art.	25.330.3253.0
EAN	4015573185067
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Passo	5 mm
Processo a saldare	Saldatura a onda
Imballo	Scatola
Numero di poli	2
Numero di piani	1
Siglatura	No
Fissaggio	senza
Direzione di inserzione rispetto al c.s.	90°

Dati tecnici

Corrente nominale	12 A
Categoria di sovratensione I	1000 V
Categoria di sovratensione II	400 V
Categoria di sovratensione III	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV

Dati tecnici UL/CSA

Tensione UL	300 V
Field wiring di corrente	15 A
Factory wiring di corrente	15 A
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	15 A

Altro

Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Colore	grigio

Altezza	12 mm
Lunghezza	11,4 mm
Profondità	8,4 mm
Materiale contatto base	CuZn
Materiale contatto superficie	Sn

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
25.220.3253.0	Presa PCB 8113 B / 2 TOP OB	
25.220.0253.0	Presa PCB 8113 B / 2 TOP	
01.060.3253.0	Presa PCB 8113 BK / 2 OB	
01.060.0253.0	Presa PCB 8113 BK / 2	
25.320.3253.0	Presa PCB 8113 B / 2 OB	
25.320.0253.0	Presa PCB 8113 B / 2	
25.325.3253.0	Presa PCB 8113 B / 2 VR OB	
25.325.0253.0	Presa PCB 8113 B / 2 VR	
25.326.3253.0	Presa PCB 8113 B / 2 VL OB	
25.326.0253.0	Presa PCB 8113 B / 2 VL	
25.820.3253.0	Presa PCB 8113 BFK / 2 TOP OB	
25.820.0253.0	Presa PCB 8113 BFK / 2 TOP	

Disegno tecnico

