

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 05.543.7102.0

Contacto macho 0,75-1 QMM AG



Artículo Nº	05.543.7102.0
EAN	4015573083028
Unidad de embalaje	200 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Desforrado del conductor	7 mm
Sección del conductor mín. cable flexible	0,75 mm ²
Sección del conductor máx. cable flexible	1 mm ²
Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA	18 AWG
Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA	18 AWG
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Material	Latón
Contacto macizo	Sí
Diámetro del contacto	2,5 mm
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Resistencia de paso	≤ 1,5 mOhm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.502.2100.0	Mordaza de crimpado B	
05.502.3300.0	Posicionador 3	
95.101.0800.0	Herramienta de crimpado básica .	
05.502.3500.0	Herramienta de extracción 500/690V-SER.	

A B C D E F	<p>☐ These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>☐ Only inspection dimensions</p> <p>☐ With / without dimensions are also valid for internal use</p> <p>☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>☐ Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>☐ Mit / ohne gezeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>		<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Wieland setzt Vervielfältigung dieses Dokuments, Vervielfachung und Weitergabe seines Inhalts und dessen, soweit recht ausdrücklich gestattet, die Reproduktion, Distribution und Nutzung von diesem Dokument als auch die Kommunikation der Inhalte zu anderen ohne schriftliche Genehmigung ab.</p>																		
		a																			
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Part.-Nr.</th> <th style="width: 40%;">Hergestellt aus/ produced from:</th> <th style="width: 40%;">Oberfläche/surface</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05.543.7121.0</td> <td>05.543.7100.0</td> <td>verzinkt/tin-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7102.0</td> <td>05.543.7100.0</td> <td>versilbert/silver-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7101.7</td> <td>05.543.7100.0</td> <td>vergoldet/gold-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7101.0</td> <td>05.543.7100.0</td> <td>vergoldet/gold-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7100.0</td> <td></td> <td>blank/metallic bright</td> </tr> </tbody> </table>	Part.-Nr.	Hergestellt aus/ produced from:	Oberfläche/surface	05.543.7121.0	05.543.7100.0	verzinkt/tin-plated	05.543.7102.0	05.543.7100.0	versilbert/silver-plated	05.543.7101.7	05.543.7100.0	vergoldet/gold-plated	05.543.7101.0	05.543.7100.0	vergoldet/gold-plated	05.543.7100.0		blank/metallic bright	
Part.-Nr.	Hergestellt aus/ produced from:	Oberfläche/surface																			
05.543.7121.0	05.543.7100.0	verzinkt/tin-plated																			
05.543.7102.0	05.543.7100.0	versilbert/silver-plated																			
05.543.7101.7	05.543.7100.0	vergoldet/gold-plated																			
05.543.7101.0	05.543.7100.0	vergoldet/gold-plated																			
05.543.7100.0		blank/metallic bright																			
	Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UW-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UW-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																		
	Freitoleranz nach General tolerance DIN 2768 - m	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: First Use: ZS.543.7100.0																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 40%;">Werkstoff/Material CuZn36Pb3</td> <td style="width: 10%;">2005 Tag/Date gezeichnet drawn 08.11.</td> <td style="width: 10%;">Name Hoffmann A.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>geprüft checked -</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Normgepr. Stand check -</td> <td>-</td> </tr> </table>			Werkstoff/Material CuZn36Pb3	2005 Tag/Date gezeichnet drawn 08.11.	Name Hoffmann A.				geprüft checked -	-				Normgepr. Stand check -	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">T</td> <td style="width: 60%;">Zeichnung Nr./Drawing No. 05.543.7100.0 01K</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Index a</td> </tr> </table>	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 05.543.7100.0 01K	Index a	
		Werkstoff/Material CuZn36Pb3	2005 Tag/Date gezeichnet drawn 08.11.	Name Hoffmann A.																	
			geprüft checked -	-																	
			Normgepr. Stand check -	-																	
T	Zeichnung Nr./Drawing No. 05.543.7100.0 01K	Index a																			
	Maße in mm/Dimensions are in mm																				
	Vol. 148 mm ³ Dfl./Surf. 300 mm ² Ersatz für/Replacement for: -																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">a</td> <td style="width: 40%;">Datum / Blatt Date / Sheet 15.07.2015/</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Änderung/Revision</td> </tr> </table>		a	Datum / Blatt Date / Sheet 15.07.2015/	Änderung/Revision		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 40%;">wieland</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Type</td> <td style="width: 40%;">Benennung/Title STECKER mit Crimpschluß 1,0 mm² male contact with crimp barrel 1,0 mm²</td> </tr> </table>			wieland	Type	Benennung/Title STECKER mit Crimpschluß 1,0 mm ² male contact with crimp barrel 1,0 mm ²									
a	Datum / Blatt Date / Sheet 15.07.2015/																				
Änderung/Revision																					
	wieland	Type	Benennung/Title STECKER mit Crimpschluß 1,0 mm ² male contact with crimp barrel 1,0 mm ²																		