Ficha técnica de producto

Artículo Nº Z5.507.1353.0

Prensaestopas M20x1,5 IP68



Artículo Nº	Z5.507.1353.0
EAN	4015573653788
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Métrica de la rosca	20
Longitud de la rosca	9 mm
Diámetro mínimo de cableado	6 mm
Diámetro máximo de cableado	12 mm
Grado de protección (IP)	IP68
Material	Plástico
Superficie	Otros
Color	Gris claro
Métrica	24 mm
Antivibraciones	Sí
Protección del radio de curvatura /llamarada de la trompeta	No
Capota	No
Tipo de junta	Goma-/anillo neopreno
Prensa estopa separable	No
Área de sellado múltiple	No
Tipo de rosca	Métrica
Libre de halógenos	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Temperatura mínima de funcionamiento	-25 °C
Temperatura máx. de funcionamiento	100 °C

Dibujo técnico

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (f) marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (f) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit paint adhesion

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

e	.F	.0=lichtgrau/light grey RAL 7035 .1=schwarz/black RAL 9005 .3=silbergrau/silvergrey RAL 7001	

Teilenummer part number	MXx1,5	Klemmbereich clamping range	l	L	SW
Z5.507.1953.F	M40x1,5	16-28	11	45	46
Z5.507.1853.F		16-28	13	48	46
Z5.507.1753.F	M32x1,5	10-21	11	38	36
Z5.507.1653.F		18-25	15	41	42
Z5.507.1553.1	M25x1,5	13-18	11	30	33
e Z5.507.1553.3		11-17	8	35	29
Z5.507.1553.0		9-16	11	28	28
c Z5.507.1453.1		9-16	11	f 33	28
a b					
Z5.507.1353.F	M20x1,5	6-12	9	28	24
Z5.507.1253.F		4-9	9	28	24
Z5.507.1153.1	M16x1,5	4-8	8	25	19
Z5.507.1153.0			8	f 25	f 19
d 99.002.8391.9 VPE 500 lichtgrau/ light grey					
Z5.507.1053.1	M16x1,5	2-7	8	24	20
Z5.507.1053.0			8	24	20

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

f	10.04.2024	Maßstab / Scale	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
e	22.06.2016	%	Polyamid	gezeichnet drawn	28.03.2006	Schmitt J.	T Z5.507.1000.0 01K	f
d	13.10.2015			geprüft checked				
c	24.03.2015	Vol.. --- mm³	Ofl./Surf. --- mm²	Normgepr. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm	
b	27.09.2006			Ersatz für / Replacement for:				
a	16.08.2006	wieland www.wieland-electric.com		Type		Bennenung/Title	KABELVERSCHRAUBUNG	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						cable gland	
Änderung / Revision								

2024-04-09 14:02:29 1.000

QU-MEE-01/14 a