Ficha técnica de producto

Artículo Nº R1.190.1330.0

Sistema configurable de seguridad SP-COP2-ENI-P-A DC 24V



Artículo Nº	R1.190.1330.0
EAN	4049088366611
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Apto para funciones de seguridad	Sí
Número de interfaces industriales ethernet	1
Número de interfaces USB	1
Admite protocolo para EtherNet/IP	Sí
Admite protocolo MODBUS	Sí
Admite protocolo para PROFINET IO	Sí
Admite protocolo TCP/IP	Sí
SIL acorde a IEC 61508	3
Tipo de transmisión de datos	Series
Conectable en red	No
Erweiterbar	Sí
Programable	Sí
Entradas/ salidas configurables	Sí

Datos de conexión

Tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
Cabezales desmontables	Sí

Aplicación

Con cierre automático	Sí
Función de instalación de protección de trabajo sin contacto	Sí
Función selección de modo	Sí
Función parada de emergencia	Sí
Función de supervisión de contactos	Sí
Función de reinicio	Sí
Función de control de accesos	Sí
Función de confirmación de pulsador	Sí
Función de conexión a dos manos	Sí

Temporizador de retardo ON	Sí
Temporizador de retardo en OFF	Sí

Circuito de salida

Número de salidas	8
Corriente de salida	4 A
Protección contra cortocircuitos, salidas	Sí
Salida digital	Transistor
Tensión de salida mínima permitida	16,2 V
Tension de salida máx. permitida	30 V
Número de salidas digitales, integradas	8

Circuito de control

Mínima tensión nominal DC para controles	15,6 V
Tensión nominal DC máx. para controles	30 V
Número de entradas	16
Corriente de entrada (en el estado "1")	2,3 mA
Tensión permitida de entrada	30 V

Circuito de alimentación


Tensión nominal DC	24 V
Tensión de alimentación mín.	16,8 V
Tensión de alimentación máx.	30 V


Dimensiones


Profundidad	115 mm
Anchura	45 mm
Altura	96 mm


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z2.803.6010.0	Borne para cable apantallado WST 8 / TS 35	
Z2.803.6210.0	Borne para cable apantallado WST 20 / TS 35	
99.208.9999.9	Conector PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET	
99.209.9999.9	Set de conector de seguridad por push-in SAFETY PUSH IN SET	
R1.190.1000.0	samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP	Tarjeta de memoria SD 512MB para samosPRO COMPACT
R1.190.1010.0	samosPRO SP-CABLE-USB1	Cable USB de programación para samosPRO COMPACT 1,8 metros
R1.190.1020.0	samosPRO SP-CABLE-ETH1	Cable Ethernet de programación para samosPRO COMPACT 2 metros
R1.190.1040.0	Cubierta SP-COP Abdeckung	Protector para tarjeta SD
83.050.0000.0	Pantalla HMI HMI-ECO-043	Pantalla táctil HMI Eco, 4,3 pulgadas, TFT, 480x272 Pixel, IP66 frontal, 64 MB RAM, USB Host/Client, Ethernet, Modbus TCP, Programable con el software hmiPLAN
83.050.0001.0	Pantalla HMI HMI-ECO-070	Pantalla táctil HMI Eco, 7 pulgadas, wide screen, TFT, 800x480 Pixel, IP66 frontal, 64 MB RAM, USB Host/Client, Ethernet, Modbus TCP, Programable con el software hmiPLAN
83.050.0002.0	Pantalla HMI HMI-ECO-100	HMI Eco Touchpanel, 10 pulgadas, TFT, 1024x600 Pixel, IP66 frontal, 64 MB RAM, USB Host/Client, Ethernet, Modbus TCP, Programable con el software hmiPLAN
56.202.8055.0	Terminal de iniciación WTP 1,5 I/O-3	









Qu - PEE 12/92

ⓐ

	Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
	R1.190.1110.0	SP-COP1-A
	R1.190.1130.0	SP-COP1-P-A
ⓑ	R1.190.1150.0	SP-COP1-M-A
	R1.190.1210.0	SP-COP2-EN-A
	R1.190.1230.0	SP-COP2-EN-P-A
ⓑ	R1.190.1250.0	SP-COP2-EN-M-A
	R1.190.1310.0	SP-COP2-ENI-A
	R1.190.1330.0	SP-COP2-ENI-P-A
ⓑ	R1.190.1350.0	SP-COP2-ENI-M-A

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance | CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First Use: | Blatt: Sheet:

Werkstoff / Material | Maßstab/Scale

	2015	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		27.01.	Koetzner
geprüft checked			
Normgepr. Stand. check			

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.190.1110.0 /01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 04158_B/R1.190.1110.0_01K.DCD | Ersatz für / Replacement for:

ⓑ	04.11.20	
ⓐ	19.07.16	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	
	Änderung / Revision	

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung / Title: Teilespezifikation / Component specification
Schraubsteckblockklemme
samosPRO SP-COP1/2