

Ficha técnica de producto

Artículo Nº R1.190.1260.0

Sistema configurable de seguridad SP-COP2-EN-M-C-DC 24V



Artículo Nº	R1.190.1260.0
EAN	4049088563959
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Apto para funciones de seguridad	Sí
Número de interfaces industriales ethernet	1
Número de interfaces USB	1
Admite protocolo para EtherNet/IP	No
Admite protocolo MODBUS	No
Admite protocolo para PROFINET IO	No
Admite protocolo TCP/IP	Sí
SIL acorde a IEC 61508	3
Tipo de transmisión de datos	Series
Conectable en red	No
Erweiterbar	Sí
Programable	Sí
Entradas/ salidas configurables	Sí

Datos de conexión

Tipo de conexión eléctrica	conexión por cepo
Cabezales desmontables	Sí

Aplicación

Con cierre automático	Sí
Función de instalación de protección de trabajo sin contacto	Sí
Función selección de modo	Sí
Función parada de emergencia	Sí
Función de supervisión de contactos	Sí
Función de reinicio	Sí
Función de control de accesos	Sí

Función de confirmación de pulsador	Sí
Función de conexión a dos manos	Sí
Temporizador de retardo ON	Sí
Temporizador de retardo en OFF	Sí

Circuito de salida

Número de salidas	8
Corriente de salida	4 A
Protección contra cortocircuitos, salidas	Sí
Salida digital	Transistor
Tensión de salida mínima permitida	16,2 V
Tensión de salida máx. permitida	30 V
Número de salidas digitales, integradas	8

Circuito de control

Mínima tensión nominal DC para controles	15,6 V
Tensión nominal DC máx. para controles	30 V
Número de entradas	16
Corriente de entrada (en el estado "1")	2,3 mA
Tensión permitida de entrada	30 V

Circuito de alimentación




Tensión nominal DC	24 V
Tensión de alimentación mín.	16,8 V
Tensión de alimentación máx.	30 V

Dimensiones

Profundidad	115 mm
Anchura	45 mm
Altura	96 mm

Weitergabe ohne Genehmigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mitteilung
series initials sind verboten. Soweit nicht ausdrücklich gestattet, ist die
Weitergabe ohne Genehmigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

01-QJ-RD-31/21



Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
R1.190.1220.0	SP-COP2-EN-C
R1.190.1260.0	SP-COP2-EN-M-C
R1.190.1320.0	SP-COP2-ENI-C
R1.190.1360.0	SP-COP2-ENI-M-C

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
		Werkstoff / Material		Name	
		gezeichnet drawn		18.08. Koetzner	
		Elektronische Freigabe Electronic Release		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
		Datei / File: 04158_B/R1.190.1120.0_01K.DCD		T R1.190.1220.0 /01K	
		Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
		Type		Benennung / Title	
		wieland		Teilespezifikation / Component specification	
		Index		Federkraftsteckblockklemme samosPRO SP-COP2	
		Datum / Blatt Date / Sheet			
		Änderung / Revision			