Ficha técnica de producto

Artículo Nº R1.190.1250.0

Sistema configurable de seguridad SP-COP2-EN-M-A DC 24V




| | |
|---|---|
| Artículo Nº | R1.190.1250.0 |
| EAN | 4049088563942 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Apto para funciones de seguridad | Sí |
| Número de interfaces industriales ethernet | 1 |
| Número de interfaces USB | 1 |
| Admite protocolo para EtherNet/IP | No |
| Admite protocolo  MODBUS | No |
| Admite protocolo para PROFINET IO | No |
| Admite protocolo TCP/IP | Sí |
| SIL acorde a IEC 61508 | 3 |
| Tipo de transmisión de datos | Series |
| Conectable en red | No |
| Erweiterbar | Sí |
| Programable | Sí |
| Entradas/ salidas configurables | Sí |

**Datos de conexión**

| | |
|---|---|
| Tipo de conexión eléctrica | conexión por tornillo |
| Cabezales desmontables | Sí |

**Aplicación**

| | |
|---|---|
| Con cierre automático | Sí |
| Función de instalación de protección de trabajo sin contacto | Sí |
| Función selección de modo | Sí |
| Función parada de emergencia | Sí |
| Función de supervisión de contactos | Sí |
| Función de reinicio | Sí |
| Función de control de accesos | Sí |

| | |
|---|---|
| Función de confirmación de pulsador | Sí |
| Función de conexión a dos manos | Sí |
| Temporizador de retardo ON | Sí |
| Temporizador de retardo en OFF | Sí |

**Circuito de salida**

| | |
|---|---|
| Número de salidas | 8 |
| Corriente de salida | 4 A |
| Protección contra cortocircuitos, salidas | Sí |
| Salida digital | Transistor |
| Tensión de salida mínima permitida | 16,2 V |
| Tension de salida máx. permitida | 30 V |
| Número de salidas digitales, integradas | 8 |

**Circuito de control**

| | |
|---|---|
| Mínima tensión nominal DC para controles | 15,6 V |
| Tensión nominal DC máx. para controles | 30 V |
| Número de entradas | 16 |
| Corriente de entrada (en el estado "1") | 2,3 mA |
| Tensión permitida de entrada | 30 V |

**Circuito de alimentación**


| | |
|---|---|
| Tensión nominal DC | 24 V |
| Tensión de alimentación mín. | 16,8 V |
| Tensión de alimentación máx. | 30 V |


**Dimensiones**


| | |
|---|---|
| Profundidad | 115 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 96 mm |

Dibujo técnico

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.






| Teile-Nr. / Part-No. | Typ / Type |
|---|---|
| R1.190.1210.0 | SP-COP2-EN-A |
| R1.190.1250.0 | SP-COP2-EN-M-A |
| R1.190.1310.0 | SP-COP2-ENI-A |
| R1.190.1350.0 | SP-COP2-ENI-M-A |

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet:

Werkstoff / Material

Maßstab/Scale

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2023 | | |
| gezeichnet drawn | 18.08. | Koetzner |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.190.1210.0 /01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 04158__/R1.190.1210.0_01K.DCD

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung / Title
Teilespezifikation / Component specification
Schraubsteckblockklemme
samosPRO SP-COP2

01-QU-RD-31/21

2024-03-04 12:06:03 1.000