Data sheet del prodotto

Nr. Art. R1.400.3210.0

Transponder STS 3210

Attuatore per interruttore transponder sicuro



Nr. Art.	R1.400.3210.0
EAN	4049088306754
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Adatto per funzioni di sicurezza	sì
Materiale della custodia	Materiale plastico
Distanza interruttore protetto ON	8 mm
Distanza interruttore protetto OFF	18 mm
Grado di protezione (IP)	IP67
Tipo di azionamento	Transponder


Dimensioni


Larghezza del sensore	88 mm
Altezza del sensore	25 mm
Lunghezza del sensore	13 mm

Disegno tecnico










Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. / Part-No.	Anschluss / connection
R1.400.0210.0	M12-8
R1.400.0213.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0214.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0216.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0230.0	M12-8
R1.400.0233.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0234.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0236.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0250.0	M12-8
R1.400.0253.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0254.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0256.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0220.0	M12-8
R1.400.0223.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0224.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0226.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0240.0	M12-8
R1.400.0243.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0244.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0246.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0260.0	M12-8
R1.400.0263.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0264.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0266.0	PVC cable - 10 m
R1.400.3210.0	Betätiger / actuator

Stecker / connector

PIN	Farbe / colour	Funktion / function
1	BN	UB
2	WH	Sicherheitseingang 1 / safety input 1
3	BU	GND
4	BK	Sicherheitsausgang 1 / safety output 1
5	GY	Diagnoseausgang / diagnostic output
6	PK	Sicherheitseingang 2 / safety input 2
7	VT	Sicherheitsausgang 2 / safety output 2
8	OG	EDM/Start-Eingang / start input

Stecker / connector
Ansicht / view "A"



M12x1 8-polig

Qu - PEE 12/92

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision	Maßstab/Scale	Werkstoff / Material		2015	Tag/Date	Name
					gezeichnet drawn		10.11.	Kötzner
					geprüft checked			
					Normgepr. Stand. check			

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.400.0210.0 01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 043961__01K.DCD

Ersatz für / Replacement for:

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung / Title
Teilespezifikation / Component specification
Transponderschalter STS (rechteckig)
transponder switch STS (rectangular)