

Data sheet del prodotto

Nr. Art. R1.100.0626.0

Set interruttore magnete SMA 0626

Sensore di sicurezza e magnete, anti-manomissione, design rettangolare, misure LxPxA: 88x25x14mm, contatto NA/contatto NA, tipo di protezione: IP67, con cavo lungh.10m



Nr. Art.	R1.100.0626.0
EAN	4049088175428
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Adatto per funzioni di sicurezza	sì
Materiale della custodia	Materiale plastico
Numero di uscite di sicurezza a contatto	2
Tipo di connessione elettrica	Cavo
Lunghezza cavo	10 m
Tipo di custodia	Cuboide
Distanza interruttore protetto ON	4 mm
Distanza interruttore protetto OFF	16 mm
Possibile identificazione di corto circuito	sì
Grado di protezione (IP)	IP67
Tipo di azionamento	Magnet

Circuito di uscita

Corrente max. in uscita sull'uscita di sicurezza	200 mA
Corrente min. in uscita	5 mA
Min. tensione di alimentazione nominale DC	5 V
Max. tensione nominale di alimentazione con DC	48 V

Altro


Tipo di tensione	DC
Numero di uscite di sicurezza a semiconduttori	0
Tipo di uscita di commutazione	Altro

Dimensioni

Larghezza del sensore	25 mm
Altezza del sensore	14 mm
Lunghezza del sensore	88 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
R1.100.5004.0	Cavo di collegamento MB SMA 5004	Presi M8 per linea di collegamento, 4 poli, estremità aperta, lunghezza cavo: 5m
R1.100.5005.0	Cavo di collegamento MB SMA 5005	Presi M8 per linea di collegamento, 4 poli, estremità aperta, lunghezza cavo: 10m



Teile-Nr. / Part-No.	Anschluss / connection
R1.100.0213.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0223.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0224.0	PVC cable - 5 m
R1.100.0226.0	PVC cable - 10 m
R1.100.0228.0	PVC cable - 20 m
R1.100.0233.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0236.0	PVC cable - 10 000 m
R1.100.0243.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0249.0	M12-8
R1.100.0613.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0623.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0626.0	PVC cable - 10 m

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
Blatt: Sheet:		Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.100.0213.0 01K			
Maßstab/Scale		Werkstoff / Material		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Datei / File: 028691_B01K.DCD		Ersatz für / Replacement for:			
① 11.02.20		Type		Benennung / Title	
② 11.11.15		Datum / Blatt Date / Sheet		Teilespezifikation / Component specification	
Index		Änderung / Revision		SMA Magnetschalter rechteckig / Machine safety switch, rectangular	
		wieland www.wieland-electric.com			