

Data sheet del prodotto

Nr. Art. R1.190.1350.0

Modulo di controllo configurabile SP-COP2-ENI-M-A
DC 24V



Nr. Art.	R1.190.1350.0
EAN	4049088563966
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Adatto per funzioni di sicurezza	si
Numero di interfacce HW industrial Ethernet	1
Numero di interfacce HW USB	1
Supporta il protocollo per EtherNet/IP	si
Supporta il protocollo per MODBUS	si
Supporta il protocollo per PROFINET IO	si
Supporta il protocollo per TCP/IP	si
SIL sec. IEC 61508	3
Tipo di trasmissione dati	Seriale
Networking	No
Erweiterbar	si
Programmabile	si
Ingressi/uscite configurabili	si

Dati di connessione

Tipo di connessione elettrica	attacco a vite
Morsetti rimovibili	si

Applicazione

Con chiusura automatica	si
Funzione di protezione operativa senza contatto	si
Funzione selezione mode di esercizio	si
Funzione di emergenza	si
Funzione di controllo dei contattori esterni	si
Funzione di restart blocco	si
Funzione di controllo accesso	si

Funzione di pulsante di contemporaneità	sì
Funzione bimanuale	sì
On Delay timer	sì
Off Delay timer	sì

Circuito di uscita

Numero di uscite	8
Corrente di uscita	4 A
Protezione contro il corto circuito, uscite	sì
Tipo di uscita digitale	Transistor
Tensione min. ammessa in uscita	16,2 V
Max. tensione ammessa in uscita	30 V
Numero massimo di uscite digitali integrate	8

Circuito di controllo

Min. tensione nominale DC per controllo	15,6 V
Max. tensione nominale di alimentazione per controllo con DC	30 V
Numero di ingressi	16
Corrente in ingresso al segnale "1"	2,3 mA
Tensione ammessa in ingresso	30 V

Circuito di alimentazione




Tensione nominale DC	24 V
Tensione di alimentazione min.	16,8 V
Max. tensione di alimentazione	30 V

Dimensioni

Profondità	115 mm
larghezza	45 mm
Altezza	96 mm

Wieland electric, Vorordnungen, Gesetze, Dokumente, Verwendung und Missbrauch
Wieland electric, Vorordnungen, Gesetze, Dokumente, Verwendung und Missbrauch
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

01-QJ-PD-31/21



Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
R1.190.1210.0	SP-COP2-EN-A
R1.190.1250.0	SP-COP2-EN-M-A
R1.190.1310.0	SP-COP2-EN-I-A
R1.190.1350.0	SP-COP2-EN-I-M-A

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com			
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
		Werkstoff / Material		2023	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.190.1210.0 /01K
Maßstab/Scale				gezeichnet drawn	18.08.	Koetzner	
				Elektronische Freigabe Electronic Release		Maße in mm / Dimensions are in mm	
		Datei / File: 04158_.../R1.190.1210.0_01K.DCD		Ersatz für / Replacement for:			
Index		 wieland		Type	Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification Schraubsteckblockklemme samosPRO SP-COP2		
Änderung / Revision							