
Data sheet del prodotto

Nr. Art. R1.190.1260.0

Modulo di controllo configurabile SP-COP2-EN-M-C-DC 24V



Nr. Art.	R1.190.1260.0
EAN	4049088563959
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Adatto per funzioni di sicurezza	sì
Numero di interfacce HW industrial Ethernet	1
Numero di interfacce HW USB	1
Supporta il protocollo per EtherNet/IP	No
Supporta il protocollo per MODBUS	No
Supporta il protocollo per PROFINET IO	No
Supporta il protocollo per TCP/IP	sì
SIL sec. IEC 61508	3
Tipo di trasmissione dati	Seriale
Networking	No
Erweiterbar	sì
Programmabile	sì
Ingressi/uscite configurabili	sì

Dati di connessione

Tipo di connessione elettrica	attacco a molla
Morsetti rimovibili	sì

Applicazione

Con chiusura automatica	sì
Funzione di protezione operativa senza contatto	sì
Funzione selezione mode di esercizio	sì
Funzione di emergenza	sì
Funzione di controllo dei contattori esterni	sì
Funzione di restart blocco	sì
Funzione di controllo accesso	sì

Funzione di pulsante di contemporaneità	sì
Funzione bimanuale	sì
On Delay timer	sì
Off Delay timer	sì

Circuito di uscita

Numero di uscite	8
Corrente di uscita	4 A
Protezione contro il corto circuito, uscite	sì
Tipo di uscita digitale	Transistor
Tensione min. ammessa in uscita	16,2 V
Max. tensione ammessa in uscita	30 V
Numero massimo di uscite digitali integrate	8

Circuito di controllo

Min. tensione nominale DC per controllo	15,6 V
Max.tensione nominale di alimentazione per controllo con DC	30 V
Numero di ingressi	16
Corrente in ingresso al segnale ""1""	2,3 mA
Tensione ammessa in ingresso	30 V

Circuito di alimentazione


Tensione nominale DC	24 V
Tensione di alimentazione min.	16,8 V
Max. tensione di alimentazione	30 V


Dimensioni


Profondità	115 mm
larghezza	45 mm
Altezza	96 mm

Disegno tecnico

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.







Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
R1.190.1220.0	SP-COP2-EN-C
R1.190.1260.0	SP-COP2-EN-M-C
R1.190.1320.0	SP-COP2-ENI-C
R1.190.1360.0	SP-COP2-ENI-M-C

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision	Maßstab/Scale	Werkstoff / Material	2023	Tag/Date	Name
					gezeichnet drawn	18.08.	Koetzner

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.190.1220.0 /01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 04158_B/R1.190.1120.0_01K.DCD

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type

Benennung / Title
Teilespezifikation / Component specification
Federkraftsteckblockklemme
samosPRO SP-COP2

01-QU-RD-31/21

2024-03-04 12:06:49 1.000