Ficha técnica de producto

Artículo Nº 02.125.4129.7

Contacto hembra 0,14-0,37 QMM



Artículo Nº	02.125.4129.7
EAN	4015573639119
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Desforrado del conductor	8 mm
Sección del conductor mín. cable flexible	0,14 mm²
Sección del conductor máx. cable flexible	0,37 mm²
Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA	26 AWG
Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA	22 AWG
Tipo de conexión	Crimpar
Material	Latón
Contacto macizo	Sí
Diámetro del contacto	1,6 mm
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Resistencia de paso	≤ 5 mOhm

Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.502.2100.0	Mordaza de crimpado B	
05.502.3100.0	Posicionador 1	
95.101.0800.0	Herramienta de crimpado básica .	
05.502.0710.0	Herramienta de extracción MOD. 10POL.	

Dibujo técnico

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





VPE: 100
packaging unit: 100

Teilenummer part number	Querschnitt Ø cross section Ø	d Ø	D Ø	Oberfläche surface
02.125.4529.8	2,5mm²	2,25	3,2	versilbert/ silver-plated
02.125.4529.7				vergoldet/ gold-plated
02.125.4429.8	1,5mm²	1,75	3,0	versilbert/ silver-plated
02.125.4429.7				vergoldet/ gold-plated
02.125.4329.8	0,75-1,0mm²	1,45	2,6	versilbert/ silver-plated
02.125.4329.7				vergoldet/ gold-plated
02.125.4229.8	0,5mm²	1,1	2,6	versilbert/ silver-plated
02.125.4229.7				vergoldet/ gold-plated
02.125.4129.8	0,14-0,37mm²	0,9	2,6	versilbert/ silver-plated
02.125.4129.7				vergoldet/ gold-plated

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	20.02.2020	Schmitt J.
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.125.4129.8 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: REVOS

Bennenung/Title: BUCHSENKONTAKT
socket contact
0,14 - 2,5qmm