
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.115.1053.4

# Adaptador multipolar BAS SAS KR 10 4,0 50



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 70.115.1053.4 |
| EAN | 4015573218604 |
| Unidad de embalaje | 10 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Tipo | Conectores macho |
| Tamaño (acorde con DIN 43880) | 10 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V2 |
| Color | Gris |
| Grado de polución | 3 |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
| Versión modular | No |

**Datos de conexión**

| | |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Número de polos | 10 |
| Contactos extra | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 2 | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 3 | 0 |
| Número total de polos (con conexión de tierra) | 10 |
| Con protección del cableado | Sí |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 4 mm² |
| Contacto de protección | Sí |

**Datos técnicos UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Tensión nominal conforme a UL/CSA | 600 V |
| Corriente nominal conforme a UL | 16 A |
| Corriente nominal conforme a CSA | 16 A |
| Sección del conductor mín. cable flexible | 0,5 mm² |

| | |
|---|---|
| Sección del conductor máx. cable flexible | 4 mm² |
| Sección del conductor cable flexible AWG | 20-12 AWG |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Con carcasa | No |
| Diseño | Diseño corto (4 campos de marcaje) |
| Posición del conductor de protección | Derecha |

**Pines de crimpar**

| | |
|---|---|
| Material del contacto | Aleación de cobre |
| Superfície | Zincado |
| Desforrado del conductor | 12 mm |
| Resistencia de paso | # 3 mOhm |

**Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete**

| | |
|---|---|
| Tornillos de fijación | H1/0.5-0.7 Nm |
| Tornillos de sujeción | Ranura M3/0.5-0.7 Nm |
| Tornillos de conexión a tierra | H2/1.2-1.6 Nm |

**Datos técnicos DIN EN 61984**

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 500 V |
| Tensión nominal entre fase y tierra | 500 V |
| Corriente nominal | 16 A |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |

## Montaje

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 70.300.1002.0 | Conector hembra BAS BUS 10 2,5 50 AG | |
| 70.300.1040.0 | Conector hembra BAS BUS 10 2,5 50 | |
| 70.301.1040.0 | Conector hembra BAS BUS 10 2,5 50 AU | |
| 70.302.1040.0 | Conector hembra BAS BUS OD 10 2,5 50 | |
| 70.500.1053.0 | Conector hembra BAS BUF 10 2,5 50 | |
| 70.502.1053.0 | Conector hembra BAS BUM 10 2,5 50 AG | |
| 70.700.1058.0 | Conector hembra BAS BUC 10 50 | |
| 71.320.1028.0 | Base BAS GUT GK 10 A | |
| 71.325.1028.0 | Base BAS GUT GP 10 A | |
| 71.330.1035.0 | Base BAS GUT GL 10 M20 A0 | |
| 71.330.1035.1 | Base BAS GUT GL 10 M20 A1 | |
| 71.331.1035.0 | Base BAS GUT GM 10 M20 A0 | |
| 71.331.1035.1 | Base BAS GUT GM 10 M20 A1 | |
| 71.333.1035.0 | Base BAS GUT GO 10 M20 A0 | |
| 71.333.1035.1 | Base BAS GUT GO 10 M20 A1 | |
| 71.335.1035.0 | Base BAS GUT GM 10 M25 A0 | |
| 71.335.1035.1 | Base BAS GUT GM 10 M25 A1 | |
| 71.340.1035.0 | Base BAS GUT GR 10 M20 A0 | |
| 71.340.1035.1 | Base BAS GUT GR 10 M20 A1 | |
| 71.341.1035.0 | Base BAS GUT GS 10 M20 A0 | |
| 71.341.1035.1 | Base BAS GUT GS 10 M20 A1 | |
| 71.342.1035.0 | Base BAS GUT GT 10 M20 A0 | |
| 71.342.1035.1 | Base BAS GUT GT 10 M20 A1 | |
| 71.343.1035.0 | Base BAS GUT GU 10 M20 A0 | |
| 71.343.1035.1 | Base BAS GUT GU 10 M20 A1 | |
| 70.320.1028.0 | Base BAS GUT GA 10 A | |
| 70.325.1028.0 | Base BAS GUT GE 10 A | |
| 70.330.1035.0 | Base BAS GUT GB 10 M20 A0 | |
| 70.330.1035.1 | Base BAS GUT GB 10 M20 A1 | |
| 70.331.1035.0 | Base BAS GUT GC 10 M20 A0 | |
| 70.331.1035.1 | Base BAS GUT GC 10 M20 A1 | |

| | | |
|---|---|---|
| 70.333.1035.0 | Base BAS GUT GD 10 M20 A0 | |
| 70.333.1035.1 | Base BAS GUT GD 10 M20 A1 | |
| 70.334.1035.0 | Base BAS GUT GB 10 M25 A0 | |
| 70.334.1035.1 | Base BAS GUT GB 10 M25 A1 | |
| 70.335.1035.0 | Base BAS GUT GC 10 M25 50 A0 | |
| 70.335.1035.1 | Base BAS GUT GC 10 M25 A1 | |
| 70.337.1035.1 | Base BAS GUT GD 10 M25 A1 | |
| 70.340.1035.0 | Base BAS GUT GF 10 M20 A0 | |
| 70.340.1035.1 | Base BAS GUT GF 10 M20 A1 | |
| 70.341.1035.0 | Base BAS GUT GG 10 M20 A0 | |
| 70.341.1035.1 | Base BAS GUT GG 10 M20 A1 | |
| 70.342.1035.0 | Base BAS GUT GH 10 M20 A0 | |
| 70.342.1035.1 | Base BAS GUT GH 10 M20 A1 | |
| 70.343.1035.0 | Base BAS GUT GI 10 M20 A0 | |
| 70.343.1035.1 | Base BAS GUT GI 10 M20 A1 | |
| 70.344.1035.1 | Base BAS GUT GB 10 M25 A | |
| 70.405.1053.0 | Conector hembra BAS BUP 10 2,5 50 AG | |