Ficha técnica de producto

Artículo Nº 05.545.8300.8

Contacto macho 1,5/16

Artículo Nº	05.545.8300.8
EAN	4049088213380
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección del conductor mín. cable flexible	1,5 mm²
Sección del conductor máx. cable flexible	1,5 mm²
Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA	16 AWG
Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA	16 AWG
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Material	Cobre
Diámetro del contacto	1,6 mm

Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.502.4900.0	Mordaza de crimpado G	
05.502.5100.0	Posicionador 5	
95.101.0800.0	Herramienta de crimpado básica .	
05.502.0710.0	Herramienta de extracción MOD. 10POL.	
05.502.4400.0	Herramienta de extracción 4,0MM	

Dibujo técnico

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



zugehöriges Werkzeug/*associated tool*
Crimpbacken/*crimp die* "G": 05.502.4900.0
Kontaktaufnahme/*contact positioner* "5": 05.502.5100.0

VPE: 100
packing unit: 100

Bestell-Nr. order - no.	Querschnitt cross section mm²	AWG	d	D	Oberfläche surface
05.545.7900.7	0,14-0,37	26-22	0,9	2,6	vergoldet gold-plated
05.545.7900.8					versilbert silver-plated
05.545.8000.7	0,5	20	1,15	2,6	vergoldet gold-plated
05.545.8000.8					versilbert silver-plated
05.545.8100.7	0,75	18	1,3	2,6	vergoldet gold-plated
05.545.8100.8					versilbert silver-plated
05.545.8200.7	1,0	18	1,45	2,6	vergoldet gold-plated
05.545.8200.8					versilbert silver-plated
05.545.8300.7	1,5	16	1,75	3,0	vergoldet gold-plated
05.545.8300.8					versilbert silver-plated
05.545.8400.7	2,5	14	2,25	3,2	vergoldet gold-plated
05.545.8400.8					versilbert silver-plated

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: /

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	21.04.2020	Dütsch
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 05.545.7900.7 13K | Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Bennenung/Title

STECKERKONTAKT

Crimpanschluss
MALE CONTACT - crimp connection