Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.105.4053.0

Adaptador multipolar HD BAS WR 40 2,5 25

Artículo Nº	73.105.4053.0
EAN	4015573229297
Unidad de embalaje	4 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Tipo	Conector hembra
Tamaño (acorde con DIN 43880)	16
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V2
Color	Gris
Grado de polución	3
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C
Versión modular	No

Datos de conexión

Tipo de conexión	conexión por tornillo
Número de polos	40
Contactos extra	0
Número de polos para corriente nominal 2	0
Número de polos para corriente nominal 3	0
Número total de polos (sin tierra)	40
Con protección del cableado	Sí
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	2,5 mm²
Contacto de protección	Sí

Datos técnicos UL/CSA

Tensión nominal conforme a UL/CSA	600 V
Corriente nominal conforme a CSA	10 A
Sección del conductor mín. cable flexible	0,5 mm²
Sección del conductor máx. cable flexible	2,5 mm²
Sección del conductor cable flexible AWG	22-14 AWG

Tipo

Con carcasa	No
Posición del conductor de protección	Derecha

Pines de crimpar

Material del contacto	Aleación de cobre
Superficie	Zincado
Desforrado del conductor	12 mm
Resistencia de paso	≤ 6 mOhm

Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete

Tornillos de fijación	H1/0.5-0.7 Nm
Tornillos de sujeción	Ranura M2.5/0.4-0.6 Nm
Tornillos de conexión a tierra	H1/1.2-1.6 Nm

Datos técnicos DIN EN 61984

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal entre fase y tierra	250 V
Corriente nominal	10 A
Tensión de cortocircuito	4 kV

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
76.326.4028.0	Base BAS GUT GV 16H A	
76.327.4028.0	Base BAS GUT GW 16H A	
73.326.4028.0	Base BAS GUT GX 16H A	
73.327.4028.0	Base BAS GUT GY 16H A	