Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.100.4053.0

# Adaptador multipolar HD BAS WL 40 2,5 25



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 73.100.4053.0 |
| EAN | 4015573229228 |
| Unidad de embalaje | 4 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Tipo | Conector hembra |
| Tamaño (acorde con DIN 43880) | 16 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V2 |
| Color | Gris |
| Grado de polución | 3 |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
| Versión modular | No |

**Datos de conexión**

| | |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Número de polos | 40 |
| Contactos extra | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 2 | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 3 | 0 |
| Número total de polos (sin tierra) | 40 |
| Con protección del cableado | Sí |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 2,5 mm² |
| Contacto de protección | Sí |

**Datos técnicos UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Tensión nominal conforme a UL/CSA | 600 V |
| Corriente nominal conforme a CSA | 10 A |
| Sección del conductor mín. cable flexible | 0,5 mm² |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 2,5 mm² |

| | |
|---|---|
| Sección del conductor cable flexible AWG | 22-14 AWG |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Con carcasa | No |
| Posición del conductor de protección | izquierda |

**Pines de crimpar**

| | |
|---|---|
| Material del contacto | Aleación de cobre |
| Superficie | Zincado |
| Desforrado del conductor | 12 mm |
| Resistencia de paso | ≤ 6 mOhm |

**Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete**

| | |
|---|---|
| Tornillos de fijación | H1/0.5-0.7 Nm |
| Tornillos de sujeción | Ranura M2.5/0.4-0.6 Nm |
| Tornillos de conexión a tierra | H1/1.2-1.6 Nm |

**Datos técnicos DIN EN 61984**


| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 250 V |
| Tensión nominal entre fase y tierra | 250 V |
| Corriente nominal | 10 A |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |

## Montaje


| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 76.326.4028.0 | Base BAS GUT GV 16H A | |
| 76.327.4028.0 | Base BAS GUT GW 16H A | |
| 73.326.4028.0 | Base BAS GUT GX 16H A | |
| 73.327.4028.0 | Base BAS GUT GY 16H A | |


Dibujo técnico

Gezeichnete Ausführung
40-polig
Drawn version 40 poles




Ansicht ohne Abschlussplatte gezeichnet!
View is drawn without closing plate!




Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| Teilenummer part number | Polzahl pole | A | B |
|---|---|---|---|
| 73.100.4053.0 | 40 | 77,5 | 53,8 |
| 73.100.6453.0 | 64 | 104 | 84,3 |

Freitoleranz nach DIN -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Maßstab 1:1
Werkstoff und Oberfläche:
2005 | Tag | Name
Entworfen 22.02. Schmitt J.
Geprüft - -
Normgepr. - -
T Zeichnung Nr. 73.100.4053.0 01K Index
Ersatz für: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Buchstabe | Datum / Blatt
Änderung

Benennung
KLEMMEN_ADAPTER
mit Buchseneinsatz, SL links
Terminal adaptor, socket insert earth left

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (A) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction of this document and utilization of the document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73100453001K_4 04W028 Schmitt 2005-02-22T10:04:28 1.000