Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.352.2435.3

Capota BAS GOT GC 24 M25 A3

Artículo Nº	70.352.2435.3
EAN	4015573646940
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	24
	macho
Mecanismo de cierre	Cierre doble
Entrada de cable	Superior
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	120 mm
Anchura	57 mm
Altura	70 mm

Dibujo técnico








These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Varianten/ Variants



70.35$^{4}_{2}$.2435.5	BAS GOT GC 24 M32 M25 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35$^{4}_{2}$.2435.4	BAS GOT GC 24 M32 M25 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35$^{4}_{2}$.2435.3	BAS GOT GC 24 M32 M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35$^{4}_{2}$.2435.2	BAS GOT GC 24 M32 M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.35$^{4}_{2}$.2435.1	BAS GOT GC 24 M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35$^{4}_{2}$.2435.0	BAS GOT GC 24 M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Aluminium	gezeichnet drawn	16.09.	Treschan	T 70.352.2435.0 13K	
beschichtet/ coated	geprüft checked	-	-		
grau/ grey	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Maßstab/Scale 1:2	Vol. mm³	Oft./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -	

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title
GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 24-Kabelabgang oben-M25/M32
Hood size 24-cable outlet top-M25/M32

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet
Änderung/Revision

70352245013K_2 CADWIN028 Treschan 2013-09-20T09:11:19 1.000

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.