Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.359.4035.2

Capota BAS GOT GF 16HM32 50 A2

Artículo Nº	73.359.4035.2
EAN	4015573663688
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	16H
	macho
Mecanismo de cierre	Cierre doble
Entrada de cable	Superior
Tipo de cable	Soporte intermedio
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Dimensión de la rosca	32
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	94 mm
Anchura	56 mm
Altura	76 mm

Dibujo técnico






Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. Copying as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Varianten/ Variants



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dargestellt /drawed
67 73.359 57 .4035.5	BAS GOT GF 16H	M40 M32 M25 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
67 73.359 57 .4035.4	BAS GOT GF 16H	M40 M32 M25 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.359 57 .4035.3	BAS GOT GF 16H	M32 M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
67 73.359 57 .4035.2	BAS GOT GF 16H	M40 M32 M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
67 73.359 57 .4035.1	BAS GOT GF 16H	M40 M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
67 73.359 57 .4035.0	BAS GOT GF 16H	M40 M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	

Werkstoff/Material: Aluminium, beschichtet/ coated, grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2014		
gezeichnet drawn	11.08.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.357.4035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben
hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above