
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 72.700.1058.0

Conector hembra BAS BUC 10 69



Artículo Nº	72.700.1058.0
EAN	4015573228726
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Tipo	Conector hembra
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Color	Gris
Ciclos de conexión	200
Grado de polución	3
Versión modular	No
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Número de polos	8
Contactos extra	2
Número de polos para corriente nominal 2	0
Número de polos para corriente nominal 3	0
Número total de polos (con conexión de tierra)	10
Con protección del cableado	No
Contacto de protección	Sí

Datos técnicos UL/CSA

Tensión nominal conforme a UL/CSA	600 V
Corriente nominal conforme a CSA	16 A
Sección del conductor mín. cable flexible	0,5 mm²
Sección del conductor máx. cable flexible	4 mm²
Sección del conductor cable flexible AWG	20-12 AWG

Tipo

Con carcasa	No

Pines de crimpar

Material del contacto	Ver contactos

Superfície	Ver contactos
Resistencia de paso	# 1,5 mOhm
Desforrado del conductor	7 mm

Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete

Tornillos de fijación	H1/0.5-0.7 Nm
Tornillos de conexión a tierra	H2/1.2-1.6 Nm

Datos técnicos DIN EN 61984

Tensión nominal	690 V
Tensión nominal entre fase y tierra	690 V
Corriente nominal	16 A
Tensión de cortocircuito	8 kV

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
71.350.1035.0	Capota BAS GOT GG 10 M20 A0	
71.350.1035.1	Capota BAS GOT GG 10 M20 A1	
71.350.1035.2	Capota BAS GOT GG 10 M20 A2	
71.350.1035.3	Capota BAS GOT GG 10 M20 A3	
71.352.1035.0	Capota BAS GOT GI 10 M20 A0	
71.352.1035.1	Capota BAS GOT GI 10 M20 A1	
71.352.1035.2	Capota BAS GOT GI 10 M20 A2	
71.352.1035.3	Capota BAS GOT GI 10 M20 A3	
71.353.1035.0	Capota BAS GOT GG 10 M25 A0	
71.353.1035.1	Capota BAS GOT GG 10 M25 A1	
71.353.1035.2	Capota BAS GOT GG 10 M25 A2	
71.353.1035.3	Capota BAS GOT GG 10 M25 A3	
71.354.1035.0	Capota BAS GOT GI 10 M25 A1	
71.354.1035.1	Capota BAS GOT GI 10 M25 A2	
71.354.1035.2	Capota BAS GOT GI 10 M25 A3	
71.354.1035.3	Capota BAS GOT GI 10 M25 A5	
71.372.1035.0	Capota BAS GOT GL 10 M20 A0	
71.372.1035.1	Capota BAS GOT GL 10 M20 A1	
71.372.1035.3	Capota BAS GOT GL 10 M20 A3	
71.450.1037.1	Capota BAS GOM GG10 M20 B1	
71.452.1037.1	Capota BAS GOM GI10 M20 B1	
71.472.1037.1	Capota BAS GOM GL10 M20 B1	
76.350.1035.0	Capota BAS GOT GG 10HM25 50 A0	
76.350.1035.1	Capota BAS GOT GG 10HM25 50 A1	
76.351.1035.0	Capota BAS GOT GH 10H M20 A0	
76.351.1035.1	Capota BAS GOT GH 10H M20 A1	
76.351.1035.2	Capota BAS GOT GH 10H M20 A2	
76.351.1035.3	Capota BAS GOT GH 10H M20 A3	
76.352.1035.0	Capota BAS GOT GI 10HM25 50 A0	
76.352.1035.1	Capota BAS GOT GI 10HM25 50 A1	
76.353.1035.0	Capota BAS GOT GG 10HM32 50 A0	
76.353.1035.1	Capota BAS GOT GG 10HM32 50 A1	
76.353.1035.2	Capota BAS GOT GG 10HM32 50 A2	
76.354.1035.0	Capota BAS GOT GI 10HM32 50 A0	
76.354.1035.1	Capota BAS GOT GI 10HM32 50 A1	
76.354.1035.2	Capota BAS GOT GI 10HM32 50 A2	
71.320.1028.0	Base BAS GUT GK 10 A	
71.325.1028.0	Base BAS GUT GP 10 A	
71.330.1035.0	Base BAS GUT GL 10 M20 A0	
71.330.1035.1	Base BAS GUT GL 10 M20 A1	
71.331.1035.0	Base BAS GUT GM 10 M20 A0	


71.331.1035.1	Base BAS GUT GM 10 M20 A1	
71.333.1035.0	Base BAS GUT GO 10 M20 A0	
71.333.1035.1	Base BAS GUT GO 10 M20 A1	
71.335.1035.0	Base BAS GUT GM 10 M25 A0	
71.335.1035.1	Base BAS GUT GM 10 M25 A1	
71.340.1035.0	Base BAS GUT GR 10 M20 A0	
71.340.1035.1	Base BAS GUT GR 10 M20 A1	
71.341.1035.0	Base BAS GUT GS 10 M20 A0	
71.341.1035.1	Base BAS GUT GS 10 M20 A1	
71.342.1035.0	Base BAS GUT GT 10 M20 A0	
71.342.1035.1	Base BAS GUT GT 10 M20 A1	
71.343.1035.0	Base BAS GUT GU 10 M20 A0	
71.343.1035.1	Base BAS GUT GU 10 M20 A1	
71.420.1037.0	Base BAS GUM GK 10 B	
71.425.1037.0	Base BAS GUM GP 10 B	
71.430.1037.1	Base BAS GUM GL 10 M20 B1	
71.431.1037.1	Base BAS GUM GM 10 M20 B1	
71.440.1037.1	Base BAS GUM GR 10 M20 B1	
71.441.1037.1	Base BAS GUM GS 10 M20 B1	
76.330.1035.0	Base BAS GUT GL 10HM25 50 A0	
76.330.1035.1	Base BAS GUT GL 10HM25 50 A1	
76.331.1035.0	Base BAS GUT GM 10HM25 50 A0	
76.331.1035.1	Base BAS GUT GM 10HM25 50 A1	
76.334.1035.0	Base BAS GUT GL 10HM32 50 A0	
76.334.1035.1	Base BAS GUT GL 10HM32 50 A1	
76.335.1035.0	Base BAS GUT GM 10HM32 50 A0	
76.335.1035.1	Base BAS GUT GM 10HM32 50 A1	
76.340.1035.0	Base BAS GUT GR 10HM25 50 A0	
76.340.1035.1	Base BAS GUT GR 10HM25 50 A1	
76.341.1035.0	Base BAS GUT GS 10HM25 50 A0	
76.341.1035.1	Base BAS GUT GS 10HM25 50 A1	
76.342.1035.0	Base BAS GUT GT 10HM25 50 A0	
76.342.1035.1	Base BAS GUT GM 10HM25 50 A1	
76.344.1035.0	Base BAS GUT GR 10HM32 50 A0	
76.344.1035.1	Base BAS GUT GR 10HM32 50 A1	
76.345.1035.0	Base BAS GUT GS 10HM32 50 A0	
76.345.1035.1	Base BAS GUT GS 10HM32 50 A1	
76.346.1035.0	Base BAS GUT GT 10HM32 50 A0	
76.346.1035.1	Base BAS GUT GT 10HM32 50 A1	
70.350.1035.0	Capota BAS GOT GA 10 M20 A0	
70.350.1035.1	Capota BAS GOT GA 10 M20 A1	
70.350.1035.2	Capota BAS GOT GA 10 M20 A2	
70.350.1035.3	Capota BAS GOT GA 10 M20 A3	
70.352.1035.0	Capota BAS GOT GC 10 M20 A0	
70.352.1035.1	Capota BAS GOT GC 10 M20 A1	
70.352.1035.2	Capota BAS GOT GC 10 M20 A2	
70.352.1035.3	Capota BAS GOT GC 10 M20 A3	
70.353.1035.0	Capota BAS GOT GA 10 M25 A0	
70.353.1035.1	Capota BAS GOT GA 10 M25 A1	
70.353.1035.2	Capota BAS GOT GA 10 M25 A2	
70.353.1035.3	Capota BAS GOT GA 10 M25 A3	
70.354.1035.0	Capota BAS GOT GC 10 M25 A0	
70.354.1035.1	Capota BAS GOT GC 10 M25 A1	
70.354.1035.2	Capota BAS GOT GC 10 M25 A2	
70.354.1035.3	Capota BAS GOT GC 10 M25 A3	
70.355.1035.0	Capota BAS GOT GD 10 M20 A0	
70.355.1035.1	Capota BAS GOT GD 10 M20 A1	

70.355.1035.2	Capota BAS GOT GD 10 M20 A2	
70.355.1035.3	Capota BAS GOT GD 10 M20 A3	
70.357.1035.0	Capota BAS GOT GF 10 M20 A0	
70.357.1035.1	Capota BAS GOT GF 10 M20 A1	
70.357.1035.2	Capota BAS GOT GF 10 M20 A2	
70.357.1035.3	Capota BAS GOT GF 10 M20 A3	
70.358.1035.0	Capota BAS GOT GD 10 M25 A0	
70.358.1035.1	Capota BAS GOT GD 10 M25 A1	
70.358.1035.2	Capota BAS GOT GD 10 M25 A2	
70.358.1035.3	Capota BAS GOT GD 10 M25 A3	
70.359.1035.0	Capota BAS GOT GF 10 M25 A0	
70.359.1035.1	Capota BAS GOT GF 10 M25 A1	
70.359.1035.2	Capota BAS GOT GF 10 M25 A2	
70.359.1035.3	Capota BAS GOT GF 10 M25 A3	
70.372.1035.0	Capota BAS GOT GK 10 M20 A0	
70.372.1035.1	Capota BAS GOT GK 10 M20 A1	
70.372.1035.3	Capota BAS GOT GK 10 M20 A3	
73.350.1035.0	Capota BAS GOT GA 10HM25 50 A0	
73.350.1035.1	Capota BAS GOT GA 10HM25 50 A1	
73.350.1035.2	Capota BAS GOT GA 10HM25 50 A2	
73.350.1035.3	Capota BAS GOT GA 10 M20 A3	
73.351.1035.0	Capota BAS GOT GB 10H M20 A0	
73.351.1035.1	Capota BAS GOT GB 10H M20 A1	
73.351.1035.2	Capota BAS GOT GB 10H M20 A2	
73.351.1035.3	Capota BAS GOT GB 10H M20 A3	
73.352.1035.0	Capota BAS GOT GC 10HM25 50 A0	
73.352.1035.1	Capota BAS GOT GC 10HM25 50 A1	
73.352.1035.2	Capota BAS GOT GC 10HM25 50 A2	
73.352.1035.3	Capota BAS GOT GC 10 M25 A3	
73.353.1035.0	Capota BAS GOT GA 10HM32 50 A0	
73.353.1035.1	Capota BAS GOT GA 10HM32 50 A1	
73.353.1035.2	Capota BAS GOT GA 10HM32 50 A2	
73.353.1035.3	Capota BAS GOT GA 10HM32 50 A3	
73.354.1035.0	Capota BAS GOT GC 10HM32 50 A0	
73.354.1035.1	Capota BAS GOT GC 10HM32 50 A1	
73.354.1035.2	Capota BAS GOT GC 10HM32 50 A2	
73.354.1035.3	Capota BAS GOT GC 10HM32 50 A3	
70.320.1028.0	Base BAS GUT GA 10 A	
70.325.1028.0	Base BAS GUT GE 10 A	
70.330.1035.0	Base BAS GUT GB 10 M20 A0	
70.330.1035.1	Base BAS GUT GB 10 M20 A1	
70.331.1035.0	Base BAS GUT GC 10 M20 A0	
70.331.1035.1	Base BAS GUT GC 10 M20 A1	
70.333.1035.0	Base BAS GUT GD 10 M20 A0	
70.333.1035.1	Base BAS GUT GD 10 M20 A1	
70.334.1035.0	Base BAS GUT GB 10 M25 A0	
70.334.1035.1	Base BAS GUT GB 10 M25 A1	
70.335.1035.0	Base BAS GUT GC 10 M25 50 A0	
70.335.1035.1	Base BAS GUT GC 10 M25 A1	
70.337.1035.1	Base BAS GUT GD 10 M25 A1	
70.340.1035.0	Base BAS GUT GF 10 M20 A0	
70.340.1035.1	Base BAS GUT GF 10 M20 A1	
70.341.1035.0	Base BAS GUT GG 10 M20 A0	
70.341.1035.1	Base BAS GUT GG 10 M20 A1	
70.342.1035.0	Base BAS GUT GH 10 M20 A0	
70.342.1035.1	Base BAS GUT GH 10 M20 A1	
70.343.1035.0	Base BAS GUT GI 10 M20 A0	

70.343.1035.1	Base BAS GUT GI 10 M20 A1	
70.344.1035.1	Base BAS GUT GB 10 M25 A	
73.330.1035.0	Base BAS GUT GB 10HM25 50 A0	
73.330.1035.1	Base BAS GUT GB 10HM25 50 A1	
73.331.1035.0	Base BAS GUT GC 10HM25 50 A0	
73.331.1035.1	Base BAS GUT GC 10HM25 50 A1	
73.334.1035.0	Base BAS GUT GB 10HM32 50 A0	
73.334.1035.1	Base BAS GUT GB 10HM32 50 A1	
73.335.1035.0	Base BAS GUT GC 10HM32 50 A0	
73.335.1035.1	Base BAS GUT GC 10HM32 50 A1	
73.340.1035.0	Base BAS GUT GF 10HM25 50 A0	
73.340.1035.1	Base BAS GUT GF 10HM25 50 A1	
73.341.1035.0	Base BAS GUT GG 10HM25 50 A0	
73.341.1035.1	Base BAS GUT GG 10HM25 50 A1	
73.342.1035.0	Base BAS GUT GH 10HM25 50 A0	
73.342.1035.1	Base BAS GUT GH 10HM25 50 A1	
73.344.1035.0	Base BAS GUT GF 10HM32 50 A0	
73.344.1035.1	Base BAS GUT GF 10HM32 50 A1	
73.345.1035.0	Base BAS GUT GG 10HM32 50 A0	
73.345.1035.1	Base BAS GUT GG 10HM32 50 A1	
73.346.1035.0	Base BAS GUT GH 10HM32 50 A0	
73.346.1035.1	Base BAS GUT GH 10HM32 50 A1	


Dibujo técnico

Polbelegung / pole assignment
Steckerseite / plug side
Steckereinsatz / plug insert




Gezeichnete Ausführung:
drawn version:

Steckereinsatz / plug insert
72.710.2458.0



Buchseneinsatz / sockert insert
72.700.2458.0



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

	Teile - Nr.	L	l
Buchseneinsatz sockert insert	72.700.0658.0	49,8	44
	72.700.1058.0	62,8	57
	72.700.1658.0	83,3	77,5
	72.700.2458.0	109,8	104
Steckereinsatz plug insert	72.710.0658.0	49,8	44
	72.710.1058.0	62,8	57
	72.710.1658.0	83,3	77,5
	72.710.2458.0	109,8	104

Polbelegung / pole assignment
Buchsenseite / sockert side
Buchseneinsatz / sockert insert

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach QU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document QU-TQM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

	/	Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		gezeichnet / drawn	06.09.	Treschan	T 72.700.2458.0 01K	b
	/	Maßstab/Scale %	geprüft / checked	-	-		
	/		Normgeprüft / Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
b	04.10.2006/	wieland Elektrische Verbindungen	Type	Benennung/Title			
a	15.09.2006/			KONTAKTEINSATZ			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			Buchseneinsatz / Steckereinsatz sockert insert / plug insert			
Änderung/Revision							

QU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With /E marked dimensions are only valid for internal use

72700245B001K_4 C4DW1044 treschan 2006-10-04T13:53:33 1.000