Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.350.4035.2

Capota BAS GOT GA 16HM25 50 A2

Artículo Nº	73.350.4035.2
EAN	4015573624108
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	16H
	macho
Mecanismo de cierre	Cierre doble
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	Soporte intermedio
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Dimensión de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	94 mm
Anchura	56 mm
Altura	76 mm

Dibujo técnico








60 73.353.4035.5 50	BAS GOT GA 16HM32 A5 M40 M25	Kabelverschraubung (KV), IP65 /cable gland(CG), IP65	
60 73.353.4035.4 50	BAS GOT GA 16HM32 A4 M40 M25	KV mit Zugentlastung , IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.353.4035.3 0	BAS GOT GA 16HM32 A3 M40 M25	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
60 73.353.4035.2 50	BAS GOT GA 16HM32 A2 M40 M25	Zwischenstutzen /Bushing	
60 73.353.4035.1 50	BAS GOT GA 16HM32 A1 M40 M25	Gewindebohrung /Thread hole	X
60 73.353.4035.0 50	BAS GOT GA 16HM32 A0 M40 M25	Kabelverschraubung (KV), IP54 /cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /order number	Typ /type	Varianten /variants	dargestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additonal data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Varianten / Variants

.0 .2 .3 .4 .5



Hinweis / note:

(1) Aus fertigungstechnischen Gründen kann die Aufnahme für Bez.-Schild auch gegenüber liegen. Marking tag carrier position is depending of the mould design.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet, grau coated, grey

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	06.06.2014	Treschan

Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 73.350.4035.0 13K

Index: b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
b	25.04.2022 /
a	30.05.2016 /
Änderung / Revision	

wieland

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHÄUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich
hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 from the side