Ficha técnica de producto

Artículo Nº 76.341.1035.1

Base BAS GUT GS 10HM25 50 A1



Artículo Nº	76.341.1035.1
EAN	4015573806511
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo


Tamaño DIN	10
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	97 mm
Anchura	58 mm
Altura	72 mm


Dibujo técnico


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0/version .0







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓐ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr.	Typ
76.341.1035.0	BAS GUT GS 10HM25 50 A0
76.341.1035.0	BAS GUT GS 10HM25 50 A1

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Buchstabe	Datum / Blatt
a	09.06.2005/
Änderung	

Maßstab: x
Werkstoff und Oberfläche:
Vol. mm³ Oft. mm³

	Name	Tag
Entworfen	Duetsch T.	08.10.
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

Zeichnung Nr.: T 76.341.1035.0 01K Index a
Ersatz für: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
housing lower part
Größe 10/size 10 1x M25 mit Deckel/with cap

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

76341035001K_4 CADM027 duetsch 2005-06-10T10:52:21 1:1.000