
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 76.330.1035.1

Base BAS GUT GL 10HM25 50 A1



Artículo Nº	76.330.1035.1
EAN	4015573808423
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	10
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Doble
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	97 mm
Anchura	58 mm
Altura	72 mm


Dibujo técnico


Ausführung .1
version .1


Gewinde M25 (2x)
thread M25 (2x)



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0







weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-nr.	Typ type
76.330.1035.0	BAS GUT GL 10HM25 50 A0
76.330.1035.1	BAS GUT GL 10HM25 50 A1

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Maßstab: x
Werkstoff und Oberfläche:
Vol. mm³ Oft. mm³
Buchstabe: Datum / Blatt
Änderung

	2004	Tag	Name
Entworfen		18.10.	Duetsch T.
Geprüft		-	-
Normgepr.		-	-

wieland
Elektrische Verbindungen

T | Zeichnung Nr. 76.330.1035.0 01K | Index

Ersatz für: -

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
HOUSING LOWER PART
Größe 10 / size 10 2x M25

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

76330103501K_4 G4DW027 deutsch 2004-10-21T15:23:02 1:000