Ficha técnica de producto

Artículo Nº 71.354.2435.2

Capota BAS GOT GI 24 M32 A2

Artículo Nº	71.354.2435.2
EAN	4015573651807
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	24
	macho
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Superior
Tipo de cable	Soporte intermedio
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Dimensión de la rosca	32
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	136 mm
Anchura	43 mm
Altura	70 mm


Dibujo técnico







Varianten/ Variants



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	derbestellt /drawed
71.35$^{4}_{2}$.2435.5	BAS GOT GI 24 M32 M25 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
71.35$^{4}_{2}$.2435.4	BAS GOT GI 24 M32 M25 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
71.35$^{4}_{2}$.2435.3	BAS GOT GI 24 M32 M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
71.35$^{4}_{2}$.2435.2	BAS GOT GI 24 M32 M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
71.35$^{4}_{2}$.2435.1	BAS GOT GI 24 M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.35$^{4}_{2}$.2435.0	BAS GOT GI 24 M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	17.09.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 71.352.2435.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 24-Kabelabgang oben-M25/M32
Hood size 24-cable outlet top-M25/M32

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

71352435013K_2 CADKOS028 Treschan 2013-09-20T09:39:29 1.000

OU-PEM-08/91b