Ficha técnica de producto

Artículo Nº 71.372.1035.0

Capota BAS GOT GL 10 M20 A0



Artículo Nº	71.372.1035.0
EAN	4015573627406
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	10
	Carcasa aérea
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Superior
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	20
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	89 mm
Anchura	43 mm
Altura	53 mm

Dibujo técnico








These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



$71.37\frac{4}{2}.1035.5$	BAS GOT GL 10 M25 M20 A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
$71.37\frac{4}{2}.1035.4$	BAS GOT GL 10 M25 M20 A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
$71.37\frac{4}{2}.1035.3$	BAS GOT GL 10 M25 M20 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
$71.37\frac{4}{2}.1035.2$	BAS GOT GL 10 M25 M20 A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
$71.37\frac{4}{2}.1035.1$	BAS GOT GL 10 M25 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
$71.37\frac{4}{2}.1035.0$	BAS GOT GL 10 M25 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	17.09.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 71.372.1035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10-Kabelabgang oben-M20/M25
Hood size 10-cable outlet top-M20/M25

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

OU-PEM-08/91b

71372103501 3K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T09:39:40 1.000