Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.354.4035.2

# Capota BAS GOT GC 16HM32 50 A2

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 73.354.4035.2 |
| EAN | 4015573663626 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos


**Datos generales**


| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color | Gris |
| Superfície | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |


**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tamaño DIN | 16H |
| | macho |
| Mecanismo de cierre | Cierre doble |
| Entrada de cable | Superior |
| Tipo de cable | Soporte intermedio |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Dimensión de la rosca | 32 |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Longitud | 94 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Altura | 76 mm |

Dibujo técnico








| | | | |
|---|---|---|---|
| 62 73.354.4035.5 52 | BAS GOT GC 16HM32 A5 M40 M25 | Kabelverschraubung (KV), IP65 /cable gland(CG), IP65 | |
| 62 73.354.4035.4 52 | BAS GOT GC 16HM32 A4 M40 M25 | KV mit Zugentlastung , IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 73.354.4035.3 2 | BAS GOT GC 16HM32 A3 M40 M25 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 62 73.354.4035.2 52 | BAS GOT GC 16HM32 A2 M40 M25 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 62 73.354.4035.1 52 | BAS GOT GC 16HM32 A1 M40 M25 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 62 73.354.4035.0 52 | BAS GOT GC 16HM32 A0 M40 M25 | Kabelverschraubung (KV), IP54 /cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer /order number | Typ /type | Varianten /variants | dargestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additonal data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

## Varianten / Variants

.0 .2 .3 .4 .5



Hinweis / note:

(1) Aus fertigungstechnischen Gründen kann die Aufnahme für Bez.-Schild auch gegenüber liegen. Marking tag carrier position is depending of the mould design.

Toleranz Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768-m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 1:1

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet, grau / coated, grey

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 06.08.2014 | Treschan |

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 73.352.4035.0 13K Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|
| a | 25.04.2022 / |
| Änderung / Revision | |

wieland

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHÄUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 von oben
hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 from above

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig