Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.342.0635.0

Base BAS GUT GT 6HM25 69 A0



Artículo Nº	73.342.0635.0
EAN	4015573844049
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo


Tamaño DIN	6H
	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	84 mm
Anchura	58 mm
Altura	72,2 mm


Dibujo técnico


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0







weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.342.0635.0	BAS GUT GT 6HM25 69 A0
73.342.0635.1	BAS GUT GT 6HM25 69 A1

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Maßstab: x
Werkstoff und Oberfläche:
Vol. mm³ Mtl. mm³

	Name	Tag
Entworfen	Duetsch T.	10.11.2004
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

Zeichnung Nr. T 73.342.0635.0 01K
Index
Ersatz für: -

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
HOUSING LOWER PART
Größe/size 6 1x M25 mit Deckel/with cover

wieland
Elektrische Verbindungen

Buchstabe | Datum / Blatt
Änderung

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G I 1.1 2.1 1.1

73342063500IK_4 G4DW027 duetsch 2004-11-10T11:33:34 1.000