Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.354.0635.3

# Capota BAS GOT GI 6HM32 A3

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 73.354.0635.3 |
| EAN | 4015573844230 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos


**Datos generales**


| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color | Gris |
| Superfície | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |

**Tipo**


| | |
|---|---|
| Tamaño DIN | 6 |
| | macho |
| Mecanismo de cierre | Palanca de cierre |
| Entrada de cable | Superior |
| Tipo de cable | tuerca del prensaestopas |
| Con prensaestopa para cable con rosca | Sí |
| Dimensión de la rosca | 32 |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Longitud | 74 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 70 mm |

Dibujo técnico




## Varianten/ Variants




| | | | |
|---|---|---|---|
| $73.35^{4}_{2}.0635.5$ | BAS GOT GI $6H^{M32}_{M25}$ A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65<br>/Cable gland(CG), IP65 | |
| $73.35^{4}_{2}.0635.4$ | BAS GOT GI $6H^{M32}_{M25}$ A4 | KV mit Zugentlastung, IP54<br>/CG with strain relief, IP54 | |
| $73.35^{4}_{2}.0635.3$ | BAS GOT GI $6H^{M32}_{M25}$ A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54<br>/CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| $73.35^{4}_{2}.0635.2$ | BAS GOT GI $6H^{M32}_{M25}$ A2 | Zwischenstutzen<br>/Bushing | |
| $73.35^{4}_{2}.0635.1$ | BAS GOT GI $6H^{M32}_{M25}$ A1 | Gewindebohrung<br>/Thread hole | X |
| $73.35^{4}_{2}.0635.0$ | BAS GOT GI $6H^{M32}_{M25}$ A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54<br>/Cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer<br>/Order number | Typ<br>/Type | Varianten<br>/Variants | dar-gestellt<br>/drawed |

**Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.** **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium, beschichtet/ coated, grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

| | 2014 | Tag/Date | Name |
|---|---|---|---|
| gezeichnet/drawn | | 06.06. | Treschan |
| geprüft/checked | | - | - |
| Normgepr./Stand. check | | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.352.0635.0 13K — Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 6H-Kabelabgang 1x M25/M32 von oben
hood size 6H-cable outlet 1x M25/M32 above

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung/Revision

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.