Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.358.1635.3

Capota BAS GOT GD 16 M32 A3

Artículo Nº	70.358.1635.3
EAN	4015573651012
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	16
	macho
Mecanismo de cierre	Cierre doble
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	32
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	94 mm
Anchura	56 mm
Altura	60 mm

Dibujo técnico








Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. All rights reserved. Any reproduction of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With „E" marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit „E" gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Varianten/ Variants



70.35$^{8}_{5}$.1635.5	BAS GOT GD 16 M32 M25 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35$^{8}_{5}$.1635.4	BAS GOT GD 16 M32 M25 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35$^{8}_{5}$.1635.3	BAS GOT GD 16 M32 M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35$^{8}_{5}$.1635.2	BAS GOT GD 16 M32 M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.35$^{8}_{5}$.1635.1	BAS GOT GD 16 M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35$^{8}_{5}$.1635.0	BAS GOT GD 16 M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	21.08.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.355.1635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Änderung/Revision | Index | Datum / Blatt Date / Sheet

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 16-Kabelabgang seitlich-M25/M32
Hood size 16-cable outlet side-M25/M32

70355163501K_2 CADW3028 Treschan 2013-08-20T09:12:11 1.000

OU-PEM-08/91b