Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.352.0635.2

Capota BAS GOT GI 6 M20 A2

Artículo Nº	70.352.0635.2
EAN	4015573616806
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP65
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	6
	macho
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Superior
Tipo de cable	Soporte intermedio
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Dimensión de la rosca	20
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	73,6 mm
Anchura	43 mm
Altura	51 mm

Dibujo técnico








These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



70.35$^{4}_{2}$.0635.5	BAS GOT GI 6 M25 M20 A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35$^{4}_{2}$.0635.4	BAS GOT GI 6 M25 M20 A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35$^{4}_{2}$.0635.3	BAS GOT GI 6 M25 M20 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35$^{4}_{2}$.0635.2	BAS GOT GI 6 M25 M20 A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.35$^{4}_{2}$.0635.1	BAS GOT GI 6 M25 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35$^{4}_{2}$.0635.0	BAS GOT GI 6 M25 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-Standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TDM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TDM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey	gezeichnet drawn	20.08.	Treschan	T	70.352.0635.0 13K	
Maßstab/Scale 1:2	geprüft Checked	-	-			
	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -					

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 6-Kabelabgang oben-M20/M25
Hood size 6-cable outlet top-M20/M25

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

70352063503K_2 CADM3028 Treschan 2013-09-20T09:06:55 1:000

QU-PEM-08/91b