Ficha técnica de producto

Artículo Nº 76.374.4035.0

Capota BAS GOT GL 40HM32 50 A0



Artículo Nº	76.374.4035.0
EAN	4015573687073
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	16H
	Carcasa aérea
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Superior
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	32
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	94 mm
Anchura	43 mm
Altura	76 mm

Dibujo técnico








Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. Copying as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Varianten/ Variants



76.374.4035.5	BAS GOT GL 16HM32 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
76.374.4035.4	BAS GOT GL 16HM32 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
76.374.4035.3	BAS GOT GL 16HM32 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
76.374.4035.2	BAS GOT GL 16HM32 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
76.374.4035.1	BAS GOT GL 16HM32 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
76.374.4035.0	BAS GOT GL 16HM32 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	

Werkstoff/Material: Aluminium, beschichtet/ coated, grau/ grey
Maßstab/Scale: 1:1
Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	2014	Tag/Date	Name
gezeichnet/drawn		14.08.	Treschan
geprüft/checked		-	-
Normgepr./Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 76.374.4035.0 13K
Index:
Maße in mm/Dimensions are in mm
Ersatz für/Replacement for: -

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title:
GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M32 oben
Hood size 16H-cable outlet 1x M32 above

763744035013K_2 CADW3028 Treschan 2014-08-14T15:03:36Z 1.000

QU-MEE-01/14 -