wieland

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 76.353.4035.2

Capota BAS GOT GG 40HM32 50 A2

Artículo Nº	76.353.4035.2
EAN	4015573625020
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos


Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superfície	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	16H
	macho
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	Soporte intermedio
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Dimensión de la rosca	32
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	94 mm
Anchura	43 mm
Altura	76 mm


Dibujo técnico







Varianten/ Variants



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed
60 76.353.4035.5 50	BAS GOT GG 16H M40 M32 M25	A5 Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
60 76.353.4035.4 50	BAS GOT GG 16H M40 M32 M25	A4 KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
76.35 3 0.4035.3	BAS GOT GG 16H M32 M25	A3 KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
60 76.353.4035.2 50	BAS GOT GG 16H M40 M32 M25	A2 Zwischenstutzen /Bushing	
60 76.353.4035.1 50	BAS GOT GG 16H M40 M32 M25	A1 Gewindebohrung /Thread hole	X
60 76.353.4035.0 50	BAS GOT GG 16H M40 M32 M25	A0 Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium, beschichtet/ coated, grau/grey

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Name	Tag/Date
2014		
gezeichnet drawn	Treschan	12.08.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 76.350.4035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung/Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich
hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 side

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. All rights reserved. Duplication, use and communication of this document or its contents to others without express authorization is prohibited.