Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.950.2453.3

# Set di adattatori morsetto BAS GAZSHLS24 4,0 50

| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 70.950.2453.3 |
| EAN | 4015573224827 |
| Quantità per ordine | 10 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Inserto pin |
| Dimensione (secondo DIN 43880) | 24 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V2 |
| Colore | grigio |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
| Adatto per montaggio modulare | No |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Numero di poli | 24 |
| Più contatti di commutazione | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 2 | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 3 | 0 |
| Numero totale di poli senza contatto terra | 24 |
| Con protezione filo | sì |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 4 mm² |
| Contatto di protezione | sì |

**Dati tecnici UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale sec. UL/CSA | 600 V |
| Corrente nominale sec. UL | 16 A |
| Corrente nominale sec. CSA | 16 A |
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 0,5 mm² |
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 4 mm² |
| Sezione conduttore filo flessibile AWG | 20-12 AWG |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Con custodia | sì |
| Dispositivo di bloccaggio | Due leve di bloccaggio trasversali |
| Design | lungo (6 campi di marcatura) |
| Posizione del conduttore di neutro | A sinistra |

**Contatti**

| | |
|---|---|
| Materiale del contatto | Lega in rame |
| Superficie | zincato |
| Lunghezza di spelatura | 12 mm |

| | |
|---|---|
| Resistenza di contatto | # 3 mOhm |

**Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata**

| | |
|---|---|
| Viti di fissaggio | H1/0,5-0,7 Nm |
| Viti di fissaggio corpo morsetti | Fessura M3/0,5-0,7 Nm |
| Viti di terra | H2/1,2-1,6 Nm |

**Dati tecnici DIN EN 61984**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale | 500 V |
| Tensione nominale a PE | 500 V |
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |