Ficha técnica de producto

Artículo Nº 76.350.4035.2

# Capota BAS GOT GG 40HM25 50 A2

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 76.350.4035.2 |
| EAN | 4015573629394 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos


**Datos generales**


| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color | Gris |
| Superfície | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |


**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tamaño DIN | 16H |
| | macho |
| Mecanismo de cierre | Palanca de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | Soporte intermedio |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Dimensión de la rosca | 25 |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Longitud | 94 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 76 mm |


Dibujo técnico




Varianten/ Variants




| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | dar-gestellt /drawed |
|---|---|---|---|
| 60 76.353.4035.5 50 | BAS GOT GG 16H M40 M32 M25 | A5 Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| 60 76.353.4035.4 50 | BAS GOT GG 16H M40 M32 M25 | A4 KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 76.35 3 0.4035.3 | BAS GOT GG 16H M32 M25 | A3 KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 60 76.353.4035.2 50 | BAS GOT GG 16H M40 M32 M25 | A2 Zwischenstutzen /Bushing | |
| 60 76.353.4035.1 50 | BAS GOT GG 16H M40 M32 M25 | A1 Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 60 76.353.4035.0 50 | BAS GOT GG 16H M40 M32 M25 | A0 Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |

**Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.** **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium, beschichtet/ coated, grau/grey

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

| | Name | Tag/Date |
|---|---|---|
| 2014 | | |
| gezeichnet drawn | Treschan | 12.08. |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 76.350.4035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung/Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich
hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 side

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. All rights reserved. Duplication, use and communication of this document or its contents to others without express authorization is prohibited.